


MAF300LD / M 系列

空氣調理組合（精密過濾器）



符號



- MAF300LD 可濾除 0.3 微米以上的固體顆粒及油霧
- MAF300LM 可濾除 0.01 微米以上的固體顆粒及油霧

規格

型號	MAF300LD/M	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1 / 4	3 / 8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	0.3 µm, 0.01 µm	
冷凝水儲留量	35 cm ³	
重量	300 g	

訂購代號

MAF300LD - 8A - ND - □

型號

過濾精度
D: 0.3 µm
M: 0.01 µm

杯體材質
無: PC 內杯
N: 尼龍內杯

配管口螺牙
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

配管口徑代號
8A: 1/4
10A: 3/8

選用配件
無: 半自動排水
D: 自動排水閥 (FMRF300)

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

MAF300LD/M-D

自動排水閥

