## **MAF400** 系列

## 空氣調理組合(過濾器)





## 規格

符號

型號	MAF400		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*1.2)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準 : 40μm, 選用 : 5μm		
冷凝水儲留量	100 cm <sup>3</sup>		
最大流量 (*3) ∉min(ANR)	1500	2000	2200
重量	550 g		

\*1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。

配管口螺牙

無:Rc 牙

NPT: NPT 牙

- \*2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1~MPa。 \*3. 流量 (ANR)為入口壓力 0.7~MPa,壓力降  $\Delta$  P=0.03~MPa 時之值。

## 訂購代號





