


# MAF402 系列

空氣調理組合 ( 過濾器 )



符號



## 規格

型號	MAF402		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	3/8	1/2	3/4
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C ( 不凍結 )		
過濾精度	標準 : 40µm, 選用 : 5, 20µm		
重量	454 g		

\* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

## 訂購代號

MAF402 - 15A - D - □ - □

型號

配管口徑代號

10A: 3/8  
15A: 1/2  
20A: 3/4

過濾精度

無: 40µm  
5u: 5µm  
20u: 20µm

配管口螺牙

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

無: 半自動排水  
D: 自動排水閥 (YD401)

