



MACT402 系列

空氣調理組合 (三點組合)



符號



訂購代號

MACT402 - 20A - D - □ - □

型號

配管口徑代號

10A: 3/8
15A: 1/2
20A: 3/4




過濾精度

無: 40μm
5u: 5μm
20u: 20μm

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

無: 半自動排水
D: 自動排水閥 (YD401)



規格

型號	MACT402		
組件	MAF402, MAR402, MAL402		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	3/8	1/2	3/4
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準: 40μm, 選用: 5,20μm		
油杯貯油容量	180c.c		
油滴下最小空氣流量	200 ℓ/min		
建議潤滑油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-50), 支架		
重量	2392 g		

* 壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。

流量特性圖

10A, 15A, 20A

一次側壓力 0.7 MPa

