


MAF403 系列

空氣調理組合 (過濾器)



符號



規格

型號	MAF403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準 : 40μm, 選用 : 5μm		
冷凝水儲留量	75 cm ³		
重量	345 g		

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。


訂購代號

MAF403 - 8A - ND □ - □ - □ - □


- 型號**
- 配管口徑代號**
8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2
- 杯體材質**
無: PC 內杯
N: 尼龍內杯
- 流動方向**
無: 左 → 右
R: 右 → 左
- 過濾精度**
無: 40μm
5u: 5μm
- 配管口螺牙**
無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙
- 無: 不附支架**
B: C 型支架
- 無: 半自動排水**
D: 自動排水閥 (FMRF300)

流量特性圖


8A



10A




15A



選用配件

C 型支架



MAF403-D

自動排水閥

