MAF200 系列

空氣調理組合 (過濾器)

MAF200L

符號



規格

型號	MAF200	
配管口徑代號	6A	8A
配管口徑尺寸	1/8	1/4
使用流體	空氣	
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準 : 40μm, 選用 : 5μm	
冷凝水儲留量	9.5 cm^3, 25 cm^3 (MAF200L)	
重量	187 g, 155 g (MAF200L)	

* 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號

MAF200L — 6A — □□ — □ — B — □

- **型號**
  - 無 : 標準型
  - **L**: 加長杯型 (無護套)
- **配管口徑代號**
  - **6A**: 1/8
  - **8A**: 1/4
- **流動方向**
  - 無 : 左 → 右
  - **R**: 右 → 左
- **過濾精度**
  - 無 : 40μm
  - **5u**: 5μm
- **無 : 不附支架**
  - **B**: 支架
- **配管口螺牙**
  - 無 : Rc 牙
  - **G**: G 牙
  - **NPT**: NPT 牙
- **無 : PC 內杯**
  - **M**: 金屬杯 (*)
  - **N**: 尼龍內杯
  - * 僅適用 200L

流量特性圖

6A



8A



MAF200L-□

PC / 尼龍內杯



MAF200L-M

選用配件 : 金屬杯