

MAFR411 系列 不銹鋼 # 316 材質

空氣調理組合 (過濾調壓器)



選用表



過濾單元



不銹鋼產品



使用手冊



注意事項
(安裝前閱讀)




訂購代號

MAFR411 - 20A - - -


型號 配管口徑代號 設定壓力範圍 流動方向 配管口螺牙

15A: 1/2 17K: 0.17~1.75 MPa 無: 左→右 無: Rc 牙 無: Rc 牙




20A: 3/4 (六角頭螺絲) R: 右→左 G: G 牙 NPT: NPT 牙



17K 調壓螺絲



面板固定孔



特點

- 本體、調整機構、螺絲 & 螺帽、底蓋及內部元件材質均為 AISI 316L。
- 應用包括海洋環境，石油和天然氣生產，化學品和食品加工，醫學分析等等。

規格

型號	MAFR411	
配管口徑代號	15A	20A
配管口徑尺寸	1/2	3/4
使用流體	空氣	
最高使用壓力	3 MPa	
設定壓力範圍 (*)	標準 0.1~1 MPa	
	選配 0.17~1.75 MPa	
周圍溫度	-20~+80°C (不凍結)	
流量 (*)	7840 L/min	10050 L/min
過濾精度 (*)	25μm	
冷凝水儲流量	100 cm ³	
重量	2000 g	


* 流量為進氣壓力 1 MPa，出氣壓力 0.6 MPa，壓力降 ΔP=0.1 MPa 時之值。

* 其他規格需求請洽業務單位洽詢。

選用配件 (需另購)


PG-50S2

壓力錶



B1-MAR311

支架



流量特性圖

