

# MAFR710 系列 不銹鋼 # 316 材質

空氣調理組合 (過濾調壓器)





## 特點

- 本體、調整機構、螺絲 & 螺帽、底蓋及內部元件材質均為 AISI 316L。
- 應用包括海洋環境，石油和天然氣生產，化學品和食品加工，醫學分析等等。

## 規格





型號	MAFR710	
配管口徑代號	25A	40A
配管口徑尺寸	1	1 1/2
使用流體	空氣	
最高使用壓力	3 MPa	
設定壓力範圍 (*)	標準 0.1~1 MPa	
	選配 0.17~1.75 MPa	
周圍溫度	-20~+80°C (不凍結)	
流量 (*)	14160 L/min	14865 L/min
過濾精度 (*)	25µm	
冷凝水儲流量	320 cm <sup>3</sup>	
重量	5400 g	

## 訂購代號



設定壓力範圍  
無: 0.1~1 MPa (T型手柄)  
17K: 0.17~1.75 MPa (六角頭螺絲)  
17K 調壓螺絲


### 面板固定孔




\* 流量為進氣壓力 1 MPa，出氣壓力 0.6 MPa，壓力降 ΔP=0.1 MPa 時之值。  
\* 其他規格需求請洽業務單位洽詢。

## 選用配件 (需另購)

PG-50S2



B1-MAR710



## 流量特性圖

