

# MAL400 系列

空氣調理組合 (潤滑器)



選用表



使用手冊




注意事項  
(安裝前閱讀)



## 規格

型號	MAL400		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
油杯貯油容量	200 cm <sup>3</sup>		
最大流量 (*) ℓ/min	400	1300	2500
油滴下最小空氣流量	100 ℓ/min	200 ℓ/min	400 ℓ/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
選用配件	L 型支架		
重量	600 g		

## 符號



## 訂購代號

MAL400 - 8A - □□ - B - □

型號

配管口徑代號

8A: 1/4  
10A: 3/8  
15A: 1/2

流動方向

無: 左→右  
R: 右→左

支架

無: 不附  
B: 附支架

配管口螺牙

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

杯體材質

無: PC 內杯  
N: 尼龍內杯

\* 流量為入口壓力 0.7 MPa，壓力降  $\Delta P=0.03$  MPa 時之值。

