


# MAL402 系列

空氣調理組合 (潤滑器)



符號



## 規格

型號	MAL402		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	3/8	1/2	3/4
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
油杯貯油容量	180 c.c		
油滴下最小空氣流量	200 l/min		
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
重量	477 g		

## 訂購代號

MAL402 - 15A - □

型號

配管口徑代號

10A: 3/8  
15A: 1/2  
20A: 3/4

配管口螺牙

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

