



選用表




使用手冊



注意事項
(安裝前閱讀)






符號



訂購代號

The diagram shows the model code **MAR901-50A-□-□** with lines connecting each part to its description:

- MAR901**: 型號 (Model)
- 50A**: 配管口徑代號 (Pipe size code), with **50A: 2** specified below.
- : 流動方向 (Flow direction), with options: 無: 左 → 右 (None: Left to Right), R: 右 → 左 (R: Right to Left).
- : 配管口螺牙 (Pipe thread), with options: 無: Rc 牙 (None: Rc thread), G: G 牙 (G: G thread), NPT: NPT 牙 (NPT: NPT thread).



- 可安裝在壓縮空氣系統中的任何位置上。
- 可在大範圍的流量上作精確的壓力調整。


規格

型號	MAR901
配管口徑代號	50A
配管口徑尺寸	2
使用流體	空氣
最高使用壓力	3.1 MPa
最小引導壓力 (*2)	0.15 MPa
設定壓力範圍	最高 1.75 MPa (依所用前導式調壓器而定)
周圍溫度	0~+80°C (不凍結)
流量 (*1)	59000 ℓ/min
附屬配件	壓力錶 (PG-50)
選用配件	前導式調壓器
重量	3055 g

*1. 流量為進氣壓力 1 MPa，出氣壓力 0.6 MPa，壓力降 $\Delta P=0.1$ MPa 時之值。

*2. 前導式調壓閥二次側需輸出的最小壓力。

流量特性圖



配管例

