

MAL400 系列


空氣調理組合 (潤滑器)




規格

型號	MAL400		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
油杯貯油容量	200 c.c		
最大流量 (*) ℓ/min	400	1300	2500
油滴下最小空氣流量	100 ℓ/min	200 ℓ/min	400 ℓ/min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
選用配件	支架		
重量	600 g		

符號



訂購代號



* 流量為入口壓力 0.7 MPa，壓力降 $\Delta P=0.03$ MPa 時之值。

