


MAR100 系列

空氣調理組合 (調壓器)



符號



規格

型號	MAR100
配管口徑尺寸	M5×0.8
使用流體	空氣
最高使用壓力	1 MPa
耐壓力	1.5 MPa
設定壓力範圍	0.05~0.7 MPa
重複精度	±10% F.S.
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)
流量 (*)	90 l/min
附屬配件	壓力錶 (PG-25), 支架
重量	100g

* 流量為一次側壓力 0.7 MPa，二次側壓力壓力 0.6 MPa，壓力降 ΔP=0.1 MPa 時之值。

訂購代號

MAR100 - M5 - B - C□


型號

配管口徑




支架

壓力錶

流動方向
無: 左→右
R: 右→左




面板固定孔



壓力特性圖

供給壓力: 0.7 MPa
二次側壓力: 0.2 MPa
流量: 20 l/min.(ANR)



流量特性圖

一次側壓力 0.7 MPa

