MAR300LK 系列

手持式減壓閥






訂購代號



壓力特性圖

表示一次壓力的變動與二次壓力變化的關係。



手持式減壓閥可直接與氣動工具組裝使用,根據用途進行壓力調 節,以控制氣動工具的輸出。


特點


- 設計無凸出手柄,小巧易攜帶。本體使用鋁合金約80g。
- 出口壓力大小由調整轉鈕上的刻度表示(目標),且配置了鎖定 機制,防止意外轉動。
- 可輕鬆快速的調節壓力 因調整轉鈕獨特的結構,可在轉動一圈內來完成壓力調節。
- 減壓閥包含放洩機制,出口壓力藉由回轉調整轉鈕直接洩壓。

規格


型號	MAR300LK
配管口徑代號	8A
配管口徑尺寸	1/4
使用流體	空氣
最高使用壓力	1 MPa, 15K: 1.5 MPa
耐壓力	3.75 MPa
設定壓力範圍	0.3~0.9 MPa
周圍溫度	0~+60°C (不凍結)
重量	80 g

流量特性圖





壓力調整





- 塗裝時噴槍壓力調整
- 釘槍的壓力調整
- 驅動空氣的扭力管理

