


# MEHC-25 系列

電動夾爪－螺桿驅動 (附馬達)



## 規格

型號	MEHC-25
夾持力範圍 (N)	22~98
開閉行程 (mm) (*1)	14
開閉速度 (mm/s)	5~50
位置重複精度 (mm)	±0.02
導引機構	線性滑軌
使用溫度範圍	0~+40°C
使用濕度範圍 (%)	RH90 以下
馬達尺寸 (mm)	□25
重量 (g) (*2)	552

\*1. 雙邊合計行程。

\*2. 重量包含本體與馬達。

## 電動夾爪 / 訂購代號

**MEHC-25** — **S14** — **TC100** — **03** — **A0001**

型號	規格	夾爪型式	對應控制器	線長	特殊樣式
MEHC-25	S14	標準型	TC100	01	A0001
	N14	窄型		03	
				05	
				10	

\* 規格請參 4-118 頁。

\* 標配為 3 m

## 控制器 / 訂購代號

**TC100** — **03**

控制器	線長
TC100	無
	不附線
	01
	03
	05
	10

\* 標配為 3 m

## 容許夾持負載力矩表

(N.m / N)

最大容許力矩	
MY	1.94 (N.m)
MP	1.94 (N.m)
MR	3.88 (N.m)
垂直方向容許靜負荷	
FV	255 (N)

\*MY: 偏力矩


\*MP: 俯仰力矩

\*MR: 滾動力矩

\*FV: 垂直方向容許靜負荷

\*L: 夾爪至負荷作用點之距離 (單位 :mm)

## 夾持力與指令值曲線表




# MEHC-25 外觀尺寸

電動夾爪—螺桿驅動 (附馬達)



## S14 標準型



## N14 窄型

