


MGA / MGS 系列

2 口 2 位小型活塞式電磁閥 (常閉型)



規格

- 鍛造銅閥體
- IP65 防水線圈
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證

電力消耗

線圈功率	4	5	3E
AC (VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC (W)	15.0	18.5	10

尺寸

型號	MGA / MGS	
尺寸 (mm)	10	15
重量 (kg)	0.6	


訂購代號

MGA - 10 - N - 4 - □ - AC110 - □

型號	記號	密封材質	線圈	插座	電壓種類	配管口螺牙
MGA MGS	10: 3/8 15: 1/2	N: NBR J: EPDM V: Viton T: Teflon (*1)	4: 標準型 5: 大型 3E: 防爆型 (*2)	無: 端子型 D: 附燈型 G: 1/2" NPT	AC220V(50/60)Hz AC110V(50/60)Hz DC24V	無: Rc 牙 G: G 牙 NPT: NPT 牙

*1. 密封材質若為 (T) Teflon，閥會有稍微的內洩。

*2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。



規格

MGA: (鍛造銅閥體) 適用流體: 水、空氣、高溫流體															
配管口徑	密封材質	線圈	節流口徑 mm	溫度 5~°C						使用壓力 bar					CV 值
				線圈 4			線圈 5, 3E			線圈 4		線圈 5		線圈 3E	
				N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC	AC/DC	
10(3/8)	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120		95	145		0.3~10	0.3~7	0.3~16	0.3~10	0.3~5	1.9
15(1/2)															2.6

MGS: (鍛造銅閥體) 適用流體: 蒸氣、高溫流體										
配管口徑	密封材質	線圈	節流口徑 mm	溫度 5~°C				使用壓力 bar		CV 值
				線圈 4		線圈 5		線圈 4	線圈 5	
10(3/8)	T*	4, 5	12	158		185		0.3~5	0.3~10	1.9
15(1/2)										2.6

* 密封材質為 (T) Teflon 時會有 400cc/min. 以下氣體洩漏量。