


質量流量控制器

65K TFT-LCD



MFCB 系列

特點



< Controller >	
	50
PV	SLPM
	50
SP4	SLPM

控制時間


反應時間
< 0.3 秒

通訊協定

RS485
Modbus RTU

全彩顯示

TFT LCD 65K
全彩色顯示



訊號切換

類比和數位
訊號可切換

顯示方向可調

可依安裝方向
調整顯示畫面

適用產業

半導體
雷射焊接、通訊 IoT