

(TAC 型)

MVHA 系列 手動 / 機械操控配件



手動閥

訂購代號

MVHA - 34T

型號


型號	34T	34C	34CW	34B	34A
外型					
重量	20 g	15 g	15 g	15 g	28 g

34T 指壓型



為了更輕易指尖操作，而製作的槓桿型操控器。適合安裝在各種 TAC 級之壓動按鈕型方向閥。

材質：鍍鎳軟鋼。




34C 滾子凸輪型



滾子全行程，放大為 TAC 級方向閥上按鈕行程的兩倍。

材質：支架...鍍鎳軟鋼。
滾子...POM




34CW 單向凸輪型



靠螺旋彈簧，使掣子碰觸到支架內側；並僅能單一方向制動支架，以壓動方向閥的按鈕。

材質：支架...鍍鎳軟鋼。
掣子...POM




34B 滾珠型



全行程與 TAC 級方向閥上的按鈕行程相同。安裝時，請利用華司來保持鋼珠與按鈕間適當的間隙，以避免未制動前，先行壓到按鈕。

材質：本體...鍍鎳黃銅。
鋼珠...鉻鋼。



34A 空壓導引型



直接藉內螺紋固定在 MVHA 系列 (TAC 級) 方向閥的按鈕極限環上。直接藉活塞端面，作動在壓動按鈕上。

材質：本體...鍍鎳黃銅。

