





MSUW / MSUW-NO 系列



2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型 / 常開型)

大流量系列，二口二位電磁閥，常開型 / 常閉型，口徑自 1/2" ~ 2"
適用流體：水、空氣、瓦斯、輕油、真空。



規格與性能

- 屬直復動連結膜片式常閉型 / 常開型電磁閥。
- 可在低壓下，直接操作。
- 流體溫度如須用至攝氏 130°C，另可訂製 Viton、Silicon、EPDM 止漏塞頭與膜片材質使用。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	不銹鋼 #304 (選購 #316)
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR
膜片	NBR

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

訂購代號

MSUW - 20 □ - NO - □ - □ - AC110 - G

型號

配管口徑

使用壓力

無：常閉型
NO: 常開型

線圈

使用流體

電壓種類

配管口螺牙

15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
35: 1 1/4"
40: 1 1/2"
50: 2"
無：標準型
H: 高壓型

無：標準鐵殼型線圈
D: DIN 端子線圈 130°C 以下
(依規格表選購)

W: 水、空氣
G: 瓦斯
LO: 輕油 (*)
VA: 真空

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

* 柴油、汽油請另註明

無：Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

	型號	DIN 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa				高壓型 MPa		真空 Torr	尺寸 (mm)			重量 (kg)
							水	空氣	輕油	瓦斯	水	空氣		L	H	D	
NC	MSUW-15	●	Rc1/2"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	—	0.05~1	0.05~2	0~10 ⁻³	70	100	48	1.0
	MSUW-20	●	Rc3/4"	8.6	20	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	—	0.05~1	0.05~2	0~10 ⁻³	76	100	48	1.1
	MSUW-25	●	Rc1"	12.0	25	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	—	0.05~1	0.05~2	0~10 ⁻³	100	115	48	1.65
	MSUW-35		Rc1 1/4"	24.0	35	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	—	0.05~1	0.05~2	0~10 ⁻³	123	112	48	2.33
	MSUW-40		Rc1 1/2"	28.0	40	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	—	0.05~1	0.05~2	0~10 ⁻³	123	112	48	2.54
	MSUW-50		Rc2"	48.0	50	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	—	0.05~1	0.05~2	0~10 ⁻³	167	125	48	4.59
NO	MSUW-15-NO		Rc1/2"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0~0.7	—	—	0~10 ⁻³	70	126	48	1.0
	MSUW-20-NO		Rc3/4"	8.6	20	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0~0.7	—	—	0~10 ⁻³	76	132	48	1.1
	MSUW-25-NO		Rc1"	12.0	25	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0~0.7	—	—	0~10 ⁻³	100	139	48	1.65
	MSUW-35-NO		Rc1 1/4"	24.0	35	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0~0.7	—	—	0~10 ⁻³	123	140	48	2.5
	MSUW-40-NO		Rc1 1/2"	28.0	40	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0~0.7	—	—	0~10 ⁻³	123	140	48	2.7
	MSUW-50-NO		Rc2"	48.0	50	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	0~0.7	—	—	0~10 ⁻³	167	150	48	4.73

* 真空使用時，請於出口側抽真空。

* 高壓型限用鐵殼 NO 線圈。

* 防水線圈及特殊訂製請洽業務人員。