

# MVMA-300 系列

機械閥



## 規格

型號	MVMA-300-4R1
配管口徑代號	10A
配管口徑尺寸	3/8
方口數	5
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.8 MPa
耐壓力	1 MPa
有效斷面積	35 mm <sup>2</sup>
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)
重量	260 g

## 訂購代號

MVMA - 300 - 4R1 - G

型號

本體寬度

4: 4方向(5方口)

滾輪式操縱桿

配管口螺牙

無: Rc 牙

G: G 牙

NPT: NPT 牙

## 流量特性圖

