

MUAW 系列



2 口 2 位引導活塞式電磁閥 (常閉型)



選用表



MU* 參照表





密封材質



注意事項
(安裝前閱讀)

大流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/2"~2"
適用流體：水、空氣。



規格與性能

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	鑄造銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	PTFE+15%GF
活塞	銅
活塞止漏面	NBR

注意事項

- 需有基本壓力 0.05~0.1 MPa 以上方可開啟。
- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體 (溫度過高均不能使用)
- 黏度超過 50cst 以上流體者。
- 流體溫度超過攝氏 80°C。

訂購代號

MUAW - 25 - AC110 - G

型號

配管口徑

電壓種類

配管口螺牙

15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
35: 1 1/4"
40: 1 1/2"
50: 2"

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

型號	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa		尺寸 (mm)			重量 (kg)
					水	空氣	L	H	D	
MUAW-15	Rc1/2"	4.0	17	-5~+80	0.05~1	0.05~1.5	82	125	58	1.60
MUAW-20	Rc3/4"	6.0	17	-5~+80	0.05~1	0.05~1.5	82	125	58	1.67
MUAW-25	Rc1"	12.0	22	-5~+80	0.05~1	0.05~1.5	91	133	58	2.02
MUAW-35	Rc1 1/4"	18.0	30	-5~+80	0.1~1	0.1~1.5	111	141	58	3.08
MUAW-40	Rc1 1/2"	22.0	30	-5~+80	0.1~1	0.1~1.5	111	144	58	3.10
MUAW-50	Rc2"	48.0	50	-5~+80	0.1~1	0.1~1.5	163	175	58	6.82