





量測工具

		1. 檢測平行度 / 等高度	
		量測工具	百分表、千分表
		量測方式	1. 將產品固定於花崗石上 2. 將量具固定於產品滑座 3. 如照片方式量測 4. 以錄影方式存檔備查
		2. 檢測行走直線絕對精度	
		量測工具	雷射干涉儀檢測
		量測方式	1. 將產品固定於花崗石上 2. 將量具固定於產品滑座 3. 如照片方式量測 4. 列印測試報告
		3. 檢測重複定位精度	
		量測工具	雷射定位檢測
		量測方式	1. 將產品置於花崗石上 2. 運用雷射照射反射原理，對準於滑座端面，檢測之重複定位精度 3. 如照片方式量測 4. 以錄影方式存檔備查
		4. 檢測動力驅動情況，以馬達電流值為檢測標準	
		量測工具	三菱伺服驅動器
		量測方式	1. 將產品固定於花崗石上 2. 安裝相應馬達 3. 如照片方式量測 4. 以錄影方式存檔備查
		5. 檢測順暢度	
		量測工具	推拉力檢測器
		量測方式	1. 將產品固定於花崗石上 2. 用推拉力檢測器推動滑座 3. 如照片方式量測 4. 以錄影方式存檔備查

量測工具

	6. 檢測皮帶張力 <table border="1"> <tr> <td>量測工具</td><td>皮帶張力量測儀</td></tr> <tr> <td>量測方式</td><td> 1. 將產品固定於花崗石上 2. 用手撥動皮帶，並用張力量測儀器量測皮帶振波（張力） 3. 如照片方式量測 4. 將測量數據記錄於出廠報告書 </td></tr> </table>	量測工具	皮帶張力量測儀	量測方式	1. 將產品固定於花崗石上 2. 用手撥動皮帶，並用張力量測儀器量測皮帶振波（張力） 3. 如照片方式量測 4. 將測量數據記錄於出廠報告書
量測工具	皮帶張力量測儀				
量測方式	1. 將產品固定於花崗石上 2. 用手撥動皮帶，並用張力量測儀器量測皮帶振波（張力） 3. 如照片方式量測 4. 將測量數據記錄於出廠報告書				
	7. 檢測噪音值 <table border="1"> <tr> <td>量測工具</td><td>分貝量測儀器</td></tr> <tr> <td>量測方式</td><td> 1. 將產品置於花崗石上 2. 量測距離 300mm 3. 利用馬達驅動產品並以高轉速量測 4. 如照片方式量測 5. 以錄影方式存檔備查 </td></tr> </table>	量測工具	分貝量測儀器	量測方式	1. 將產品置於花崗石上 2. 量測距離 300mm 3. 利用馬達驅動產品並以高轉速量測 4. 如照片方式量測 5. 以錄影方式存檔備查
量測工具	分貝量測儀器				
量測方式	1. 將產品置於花崗石上 2. 量測距離 300mm 3. 利用馬達驅動產品並以高轉速量測 4. 如照片方式量測 5. 以錄影方式存檔備查				
	8. 檢測用花崗岩石平台 <table border="1"> <tr> <td>花崗岩規格</td><td> 1. 尺寸 1295mm*600mm*140mm 2. 尺寸 4020mm*800mm*300mm </td></tr> </table>	花崗岩規格	1. 尺寸 1295mm*600mm*140mm 2. 尺寸 4020mm*800mm*300mm		
花崗岩規格	1. 尺寸 1295mm*600mm*140mm 2. 尺寸 4020mm*800mm*300mm				
	9. 入料品檢量測 <table border="1"> <tr> <td>使用量具</td><td> 1. 三次元檢測機 2. 電子式游標卡尺、游標卡尺 3. 內徑分離卡、外徑分離卡 4. 高度儀、垂直儀 5. 電子式水平儀 6. 百分表、千分表 7. 捲尺、鋼尺 </td></tr> <tr> <td>量具校驗標準</td><td> 塊規、環規（定期委外校驗合格） 品檢室 1. 運用空調系統控制溫、濕度，以確保量測穩定 2. 量具定期校驗 </td></tr> </table>	使用量具	1. 三次元檢測機 2. 電子式游標卡尺、游標卡尺 3. 內徑分離卡、外徑分離卡 4. 高度儀、垂直儀 5. 電子式水平儀 6. 百分表、千分表 7. 捲尺、鋼尺	量具校驗標準	塊規、環規（定期委外校驗合格） 品檢室 1. 運用空調系統控制溫、濕度，以確保量測穩定 2. 量具定期校驗
使用量具	1. 三次元檢測機 2. 電子式游標卡尺、游標卡尺 3. 內徑分離卡、外徑分離卡 4. 高度儀、垂直儀 5. 電子式水平儀 6. 百分表、千分表 7. 捲尺、鋼尺				
量具校驗標準	塊規、環規（定期委外校驗合格） 品檢室 1. 運用空調系統控制溫、濕度，以確保量測穩定 2. 量具定期校驗				