



# MUPS 系列



## 2 口 2 位引導活塞式電磁閥 (常閉型)

大流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/2"~1"  
適用流體：水、空氣、水蒸氣、輕油。



### 規格與性能

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- 可訂製 Viton、Silicone、EPDM 止漏塞頭材質使用。
- 須有基本壓力 0.05 MPa 以上方可開啟。
- AC 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。

### 材質

零件名稱	使用材質
閥體	鑄造銅
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	PTFE (Teflon)
活塞彈簧	不銹鋼
活塞	銅
活塞止漏面	PTFE (Teflon)


### 注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

### 不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。
- 流體溫度超過攝氏 185°C。

### 訂購代號



型號	DIN 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	使用壓力範圍 MPa				尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	蒸氣	輕油	L	H	D	
MUPS-15	●	Rc1/2"	4	17	-5~+185	0.05~1	0.05~1	0.05~1	0.05~1	82	118	48	1.32
MUPS-20	●	Rc3/4"	6	17	-5~+185	0.05~1	0.05~1	0.05~1	0.05~1	82	120	48	1.44
MUPS-25	●	Rc1"	12	22	-5~+185	0.05~1	0.05~1	0.05~1	0.05~1	100	135	48	2.13

\* 防水線圈及特殊訂製請洽業務人員。