

MVB-220 系列

多元連接系統



MVSC-220




連座擋板



技術資料



注意事項
(安裝前閱讀)



訂購代號 (多元連接系統)

MVB - 220 - 5B6 - SSDC - G

型號

本體寬度

連座數

2, 3, 4, ..., 16

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

連座

3B: 3 方口直配管型適用
5B: 5 方口直配管型適用

電磁閥 (5B 適用)

S	4E1: 5/2 單線圈電磁閥
D	4E2: 5/2 雙線圈電磁閥
C	4E2C: 5/3 雙線圈電磁閥
P	4E2P: 5/3 雙線圈電磁閥
R	4E2R: 5/3 雙線圈電磁閥
B	連座擋板

* 當使用 3E2、4E2 或 4E2C.P.R 電磁閥時，須佔用兩個連座位置。
* 電磁閥行 D-sub 側開始組裝。


規格

- 電壓 DC 24V。
- 25 針 D-sub 連接器 (纜線長度 3m)。
- 簡易配線系統。

注意事項

- 單獨訂購連座 EX: MVB-220-5B5-G。
- 訂購最大連座數為 16 連座 (請洽業務人員)。
- 搭配 MVSC-220 系列電磁閥。
- 訂購 3 方口連座型電磁閥請洽業務人員。

電磁閥組裝順序



* EX.1 5B12-SSSSSSDDC

* EX.2 5B12-SSDDCPR

電磁閥 (3B 適用)

C	3E1-NC: 3/2 單線圈電磁閥 / 常閉型
O	3E1-NO: 3/2 單線圈電磁閥 / 常開型
D	3E2: 3/2 雙線圈電磁閥
B	連座擋板

訂購代號 (電磁閥)


MVSC - 220 - 4E2C - DC24 - N - G

型號

本體寬度


5/2 單線圈

4E1




5/2 雙線圈

4E2




5/3 雙線圈

4E2C.P.R




3/2 單線圈 / 常閉型

3E1-NC




3/2 單線圈 / 常開型

3E1-NO



3/2 雙線圈

3E2



電壓

N: 無端子

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

連接線 / 訂購代號

MVB - 100 - D

* 與 MVB-100
共用連接線。

D-sub 連接線

MVB-220 配線

多元連接系統



訂購代號 (雙線圈轉接座)


MVB - 220 - 5T

型號

本體寬度


3T: 3 方口用雙線圈轉接座
適用於 3E2 電磁閥
5T: 5 方口用雙線圈轉接座
適用於 4E2, 4E2C.P.R 電磁閥

組裝例




25 PIN 配線

線色	針腳 No.	線圈端子
棕	1	D-01
棕 / 白	2	D-02
紅	3	D-03
紅 / 黑	4	D-04
橙	5	D-05
橙 / 黑	6	D-06
黃	7	D-07
黃 / 黑	8	D-08
綠	9	D-09
綠 / 黑	10	D-10
藍	11	D-11
藍 / 白	12	D-12
紫 / 白	14	D-13
灰	15	D-14
灰 / 黑	16	D-15
白	17	D-16
白 / 黑	18	-
粉紅	19	-
粉紅 / 黑	20	-
白 / 紅	21	-
白 / 藍	22	-
淺藍	23	-
淺藍 / 黑	24	-
紫	13	COM
淺綠	25	COM



* 未使用腳位請進行線路屏蔽，
避免線路短路造成異常。





MVB-220 外觀尺寸

多元連接系統




MVB-220-3B*

3方口直配管型用





連座數	L	L1	P
2	69	109.5	57
3	92	132.5	80
4	115	155.5	103
5	138	178.5	126
6	161	201.5	149
7	184	224.5	172
8	207	247.5	195
9	230	270.5	218
10	253	293.5	241
11	276	316.5	264
12	299	339.5	287



MVB-220-5B*

5方口直配管型用



連座數	L	L1	P
2	69	109.5	57
3	92	132.5	80
4	115	155.5	103
5	138	178.5	126
6	161	201.5	149
7	184	224.5	172
8	207	247.5	195
9	230	270.5	218
10	253	293.5	241
11	276	316.5	264
12	299	339.5	287

