



操作性



耐用性



多功能

特性

標準型快速接頭 & 迷你型快速接頭



標準型與迷你型 - 尺寸比較

形狀：聯管 T 型 (PE)
適用管外徑：ø6mm



標準型
迷你型

即使過了很多年，依然感覺如新，手指按壓觸感清晰

迷你型，採用橢圓形開放環，使配管易於拆卸。

與扳手配合良好，提高工作效率

保持外徑六角部分的厚度。

防止氣體洩漏

使用獨特形狀的彈性套。

可以輕鬆拆裝


具可靠鎖爪，均勻地夾緊管外徑。

可使用水

迷你型，不適用於水。

所有型號均採用無電解鍍層，提高耐腐蝕性

樹脂本體為黑色，不易顯現污垢。




標準型快速接頭

連接形狀
配管連接形狀
內螺牙

PC

直型

單位: mm




型式 PCøD-R	L	對邊 Hex.
PC4-M5	17	10
PC4-M50	19.9	8
PC4-M6	17	10
PC4-01	16.5	14
PC4-02	16.5	14
PC6-M5	19.1	12
PC6-M6	18.3	12
PC6-01	17.6	14
PC6-02	18.1	17
PC8-01	23.9	14
PC8-02	20.6	14
PC8-03	19.2	17
PC10-01	26.3	17
PC10-02	23.8	17
PC10-03	23	17
PC10-04	22.2	21
PC12-02	29.9	21
PC12-03	25.6	21
PC12-04	25.7	21
PC16-03	33	24
PC16-04	33.1	24

※ PC4-M50 為 PC4-M5 的薄型。
(六角對邊: 8mm)

POC

內六角直通型

單位: mm




型式 POCøD-R	L	對邊 Hex.
POC4-M5	16.9	2.5
POC4-M6	16	2.5
POC4-01	16	2.5
POC6-M5	18.5	3
POC6-M6	18.1	4
POC6-01	15.2	4
POC6-02	21.9	5
POC8-01	19.1	6
POC8-02	15.9	6
POC8-03	26.3	5
POC10-01	23.8	6
POC10-02	23	6
POC10-03	22.1	6
POC10-04	29.9	6
POC12-02	25.6	8
POC12-03	25.7	8
POC12-04	33	10
POC16-03	32.1	12
POC16-04	32.1	12

POL

內六角通用彎頭型

單位: mm




型式 POLøD-R	L	E	對邊 Hex.
POL4-M5	14.5	19.8	4
POL6-01	20	23.7	5
POL6-02	21	23.7	5
POL8-01	23	26.7	8
POL8-02	24	26.7	8
POL8-03	24.7	26.7	8
POL10-02	28	30.7	10
POL10-03	28.7	30.7	10
POL12-03	32.7	36.4	12
POL12-04	33.8	36.4	12

PL

彎頭型

單位: mm




型式 PLøD-R	L	E	對邊 Hex.
PL4-M5	18.2	17.7	8
PL4-M6	21.2	18.7	10
PL4-01	23	18.7	10
PL4-02	28	20.7	14
PL6-M5	23	20.3	10
PL6-M6	24.8	20.3	10
PL6-01	28.2	21.8	14
PL6-02	31.4	23.8	17
PL8-01	27.3	22.7	12
PL8-02	29.2	23.7	14
PL8-03	31.9	24.7	17
PL10-01	29.8	25.5	12
PL10-02	31.2	26	14
PL10-03	34.4	27	17
PL10-04	36.6	27.5	21
PL12-02	34.2	29	14
PL12-03	36.7	29.7	17
PL12-04	38.8	30.7	21
PL16-03	53.2	33.1	22
PL16-04	55.3	33.1	22

PLL

長彎頭型

單位: mm




型式 PLLøD-R	L	E	對邊 Hex.
PLL4-M5	30.2	18.7	8
PLL4-01	35	18.7	10
PLL4-02	40	20.7	14
PLL6-M5	37.5	20.3	10
PLL6-01	39.3	20.3	10
PLL6-02	42.7	21.8	14
PLL6-03	45.9	23.8	17
PLL8-01	43.8	22.7	12
PLL8-02	45.7	23.7	14
PLL8-03	48.4	24.7	17
PLL10-01	49.3	25.5	12
PLL10-02	50.7	26	14
PLL10-03	53.9	27	17
PLL10-04	56.1	27	21
PLL12-02	57.2	29	14
PLL12-03	59.7	29.7	17
PLL12-04	61.8	29.7	21
PLL16-03	80.2	33.1	22
PLL16-04	82.3	33.1	22

PH

直通彎頭型

單位: mm




型式 PHøD-R	L	E	對邊 Hex.
PH4-M5	14.2	21.2	8
PH4-M6	14.3	21.2	8
PH4-01	23	22.2	14
PH6-M5	14.2	23.1	8
PH6-M6	14.3	23.1	8
PH6-01	23	24.2	14
PH6-02	25.5	26.8	17
PH8-01	23	26.2	14
PH8-02	25.5	28.2	17
PH8-03	29.7	30.2	21
PH10-02	25.5	30.5	17
PH10-03	29.7	32.5	21
PH12-03	29.7	35.2	21
PH12-04	32	38.2	24
PH16-03	39.8	36.6	24
PH16-04	40.1	36.6	24

PLH

45°彎頭型

單位: mm




型式 PLHøD-R	L	對邊 Hex.
PLH8-01	39.4	12
PLH8-02	41.4	14
PLH8-03	44	17
PLH10-01	43.7	12
PLH10-02	45.2	14
PLH10-03	49.4	17
PLH10-04	51.6	21
PLH12-02	51	14
PLH12-03	53.5	17
PLH12-04	55.7	21
PLH16-03	65.6	22
PLH16-04	67.8	22

PX

歧管 Y 型

單位: mm




型式 PXøD-R	L	J	對邊 Hex.
PX4-M5	30.1	10.3	8
PX4-M6	32.6	10.3	10
PX4-01	34.4	10.3	10
PX4-02	37.4	10.3	14
PX6-M5	35.5	12.5	10
PX6-M6	35.5	12.5	14
PX6-01	37.3	12.5	17
PX6-02	42.2	12.5	17
PX6-03	44.9	12.5	17
PX8-01	42.1	14.5	12
PX8-02	43.3	14.5	14
PX8-03	46.2	14.5	17
PX10-01	45.8	17.5	12
PX10-02	47.6	17.5	14
PX10-03	50.4	17.5	17
PX10-04	52	17.5	21
PX12-02	52.6	21	14
PX12-03	54.3	21	17
PX12-04	56.5	21	21
PX16-03	69.8	24	22
PX16-04	71.9	24	22

PB

T 型

單位: mm




型式 PBøD-R	L	E	對邊 Hex.
PB4-M5	18.2	17.7	8
PB4-M6	21.2	18.7	10
PB4-01	23	18.7	10
PB4-02	28	20.7	14
PB6-M5	23	20.25	10
PB6-M6	23	20.25	10
PB6-01	24.8	21.75	14
PB6-02	28.2	21.75	14
PB6-03	31.4	23.75	17
PB8-01	27.3	22.7	12
PB8-02	29.2	23.7	14
PB8-03	31.9	24.7	17
PB10-01	29.8	25.5	12
PB10-02	31.2	26	14
PB10-03	34.4	27	17
PB10-04	36.6	27.5	21
PB12-02	34.2	28.95	14
PB12-03	36.7	29.7	17
PB12-04	38.8	30.7	21
PB16-03	53.2	33.1	22
PB16-04	55.3	33.1	22

※ L 尺寸，為螺牙鎖緊後參考尺寸。

PD

歧管 T 型

單位：mm




型式 PDøD-R	L	E	對邊 Hex.
PD4-M5	30.9	17.2	8
PD4-M6	34.4		10
PD4-01	36.2		10
PD4-02	40.2	19.2	14
PD6-M5	37.5	20.5	10
PD6-M6	39.3		10
PD6-01	39.3		10
PD6-02	42.7	21.5	14
PD6-03	45.7		17
PD8-01	42.9	22.9	12
PD8-02	45.7		14
PD8-03	49.1		17
PD10-01	47.2	25.5	12
PD10-02	48.7	26.2	14
PD10-03	51.9		17
PD10-04	54	27.3	21
PD12-02	54	30	14
PD12-03	57.2	30.5	17
PD12-04	59.3	30.7	21
PD16-03	73.8	33.1	22
PD16-04	75.9		22

PVX

三角彎頭型

單位：mm




型式 PVXøD-R	L	E	對邊 Hex.
PVX4-M5	22.5	18.2	10
PVX4-M6			10
PVX4-01			10
PVX4-02	28	20.7	14
PVX6-M5	23.7	20.5	10
PVX6-M6	23.7		10
PVX6-01	25.5		10
PVX6-02	28.2	21.8	14
PVX6-03	31.4	23.8	17
PVX8-01	28.3	22.7	12
PVX8-02	30.2	23.7	14
PVX8-03	32.9	24.7	17
PVX10-01	30.6	26	12
PVX10-02	32.1		14
PVX10-03	35.4	27	17
PVX10-04	37.6	27.5	21
PVX12-02	35.2	30.2	14
PVX12-03	37.7		17
PVX12-04	40.3	31.2	21

PRX

歧管雙 Y 型

單位：mm




型式 PRXøD-R	L	J	對邊 Hex.
PRX4-01	34.9	10.3	12
PRX4-02	36.4		14
PRX6-01	43.2	12.5	12

PAW

雙通雙向歧管

單位：mm




型式 PAWøD-R	L	E	J1	J2	對邊 Hex.
PAW4-01	37.6	22.2	13	10	14
PAW4-02	38.6				17
PAW4-03	40.3				17
PAW6-01	37.6	24.2	13	12	14
PAW6-02	38.6				17
PAW6-03	40.3				17
PAW8-01	42.6	27.7	15	14	17
PAW8-02	43.6				22
PAW8-03	44.3				22
PAW8-04	47.4				22
PAW10-02	51.6	31.7	18	17	22
PAW10-03	52.3				22
PAW10-04	53.4				22
PAW12-02	61.8	36.7	21.6	20	27
PAW12-03	62.5				27
PAW12-04	63.6				

PAX

歧管彎頭型

單位：mm




型式 PAXøD-R	L	E	J	對邊 Hex.
PAX4-M5	22.2	18.2	10.3	10
PAX4-M6	22.2			
PAX4-01	24			
PAX4-02	26	19.2		14
PAX6-M5	24	19.8	12.5	10
PAX6-M6	24			
PAX6-01	25.8			
PAX6-02	29.2	21.8		14
PAX6-03	31.4	23.8		17
PAX8-01	28.3	22.7	14.5	12
PAX8-02	30.2	23.7		14
PAX8-03	32.9	24.7		17
PAX10-01	30.3	25	17.5	12
PAX10-02	32.2	26		14
PAX10-03	34.9	27		17
PAX10-04	37.6	28		21
PAX12-02	34	28.2	21	14
PAX12-03	37.7	29.2		17
PAX12-04	40.3	30.2		21

PHW

雙通通用彎頭型

單位：mm




型式 PHWøD-R	L	E	J	對邊 Hex.
PHW4-01	37.6	22.2	13	14
PHW4-02	38.6			17
PHW4-03	40.3			17
PHW6-01	37.6	24.2	13	14
PHW6-02	38.6			17
PHW6-03	40.3			17
PHW8-01	42.6	27.7	15	17
PHW8-02	43.6			22
PHW8-03	44.3			22
PHW8-04	47.4			22
PHW10-02	51.6	31.7	18	22
PHW10-03	52.3			22
PHW10-04	53.4			22
PHW12-02	61.8	36.7	21.6	27
PHW12-03	62.5			27
PHW12-04	63.6			27

PKD

歧管三通

單位：mm




型式 PKDøD1-øD2-R	L	E	J	對邊 Hex.
PKD6-4-01	61.4	18.4	10	12
PKD8-4-02	63.2	19.2	10	14
PKD8-6-02	70.9	21.3	12.5	17
PKD10-8-03	81.5	23.7	14.5	17

PA

雙通歧管彎頭型

單位：mm




型式 PAøD-R	L	E	J	對邊 Hex.
PA4-M5	14.2	20.2	10	8
PA6-01	23	26.2	12	14
PA8-02	25.5	29.4	14	17
PA10-03	29.7	33.5	17	21
PA12-04	32	37.4	20	24

PHT

三通通用彎頭型

單位：mm




型式 PHTøD-R	L	E	J	對邊 Hex.
PHT4-01	50.7	22.2	13	14
PHT4-02	51.7			17
PHT4-03	53.4			17
PHT6-01	50.7	24.2	13	14
PHT6-02	51.7			17
PHT6-03	53.4			17
PHT8-01	57.7	27.7	15	17
PHT8-02	58.7			22
PHT8-03	59.4			22
PHT8-04	62.5			22
PHT10-02	69.7	31.7	18	22
PHT10-03	70.4			27
PHT10-04	71.5			27
PHT12-02	83.5	36.7	21.6	27
PHT12-03	84.2			27
PHT12-04	85.3			27

PAT

三通雙向歧管

單位：mm



型式 PATøD-R	L	E	J1	J2	對邊 Hex.
PAT4-01	50.7	22.2	13	10	14
PAT4-02	51.7				17
PAT4-03	53.4				17
PAT6-01	50.7	24.2	13	12	14
PAT6-02	51.7				17
PAT6-03	53.4				17
PAT8-01	57.7	27.7	15	14	17
PAT8-02	58.7				22
PAT8-03	59.4				22
PAT8-04	62.5				22
PAT10-02	69.7	31.7	18	17	22
PAT10-03	70.4				27
PAT10-04	71.5				27
PAT12-02	83.5	36.7	21.6	20	27
PAT12-03	84.2				27
PAT12-04	85.3				27


標準型快速接頭

連接形狀
配管連接形狀
內螺牙

PKVD

三通雙向歧管

單位: mm



型式	L	E	J	對邊 Hex.
PKVD8-4-02	63.2	19.2	10	14
PKVD8-4-03	65.9	19.2	10	17
PKVD8-6-02	70.9	21.3	12.5	14
PKVD8-6-03	74.3	21.3	12.5	17
PKVD10-6-04	75.2	22.3	12.5	21
PKVD10-8-03	77.3	23.7	14.5	17
PKVD10-8-04	81.5	23.7	14.5	21


※ L 尺寸, 為螺牙鎖緊後參考尺寸。

連接形狀
配管連接形狀
配管

PU

省空間歧管 T 型

單位: mm




型式	B
PU4	30.8
PU6	34.9
PU8	37.8
PU10	41.4
PU12	47.8
PU16	49.4

PG

不同尺寸聯管直型

單位: mm




型式	B
PG6-4	34.4
PG8-4	36.6
PG8-6	37.9
PG10-6	39.8
PG10-8	41.1
PG12-8	44
PG12-10	47.6
PG16-10	52.1
PG16-12	49.5

PV

聯管彎頭型

單位: mm




型式	E
PV4	16.9
PV6	20.1
PV8	22.4
PV10	26.2
PV12	29.4
PV16	33.1

PM

分隔聯管型

單位: mm




型式	B	M	對邊 Hex.
PM4	30.8	M12×1	14
PM6	34.9	M14×1	17
PM8	37.4	M16×1	19
PM10	42.4	M20×1	24
PM12	47.6	M22×1	27
PM16	50.6	M28×1.5	32

PMP

分隔型

單位: mm




型式	B	M	對邊 Hex.
PMP4	31.4	M12×1.5	14
PMP6	35.5	M14×1.5	17
PMP8	38.4	M16×1.5	19
PMP10	43	M20×2	24
PMP12	48.4	M24×2	27

PML

分隔聯管彎頭型

單位: mm




型式	E1	E2	M	對邊 Hex.
PML4	32.8	19.7	M12×1.5	14
PML6	37.8	22.8	M14×1.5	17
PML8	41.8	25.7	M16×1.5	19
PML10	47.8	29.5	M20×2	24
PML12	54.7	32.6	M24×2	27

PY

聯管 Y 型

單位: mm




型式	B	J
PY4	32.8	11
PY6	37.7	12
PY8	42.4	14
PY10	48.4	18
PY12	54.8	20
PY16	62.2	24

PW

不同尺寸聯管 Y 型

單位: mm




型式	B	J
PW6-4	37.2	12
PW8-4	41.9	14
PW8-6	42.5	18
PW10-6	48.2	20
PW10-8	48.1	24
PW12-8	54.3	24
PW12-10	54.6	24
PW16-12	62.3	24

PE

聯管 T 型

單位: mm




型式	E1	E2
PE4	17.2	17.2
PE6	20.1	20.05
PE8	22.2	22.2
PE10	25.2	25.2
PE12	28.2	28.4
PE16	33.1	33.1

PEG

不同尺寸聯管 T 型

單位: mm




型式	E1	E2
PEG4-6	20.1	19.5
PEG6-4	19.5	20.05
PEG6-8	22.2	22.25
PEG8-4	21.7	22.2
PEG8-6	22.3	24.9
PEG8-10	25.2	25.2
PEG10-6	25	28.2
PEG10-8	24.9	28.4
PEG10-12	28.2	33.2
PEG12-8	27.7	33.1
PEG12-10	28	33.2
PEG12-16	33.1	33.2
PEG16-10	35.8	33.2
PEG16-12	33.2	33.2

PAU

聯管 A 型

單位: mm




型式	E1	E2	J
PAU4	16.9	22.7	11
PAU6	19.8	26.2	12
PAU8	22.7	29.4	14
PAU10	25	33.5	18
PAU12	29.4	35.2	20

PVU

三角聯管型

單位: mm




型式	E
PVU4	16.9
PVU6	20.1
PVU8	22.1
PVU10	26.2
PVU12	29.4

PZA

十字

單位: mm




型式	E
PZA8	23.2
PZA10	27
PZA12	30.7

PZB

不同尺寸十字

單位: mm




型式	E1	E2
PZB8-6	23.2	23.25
PZB10-8	27	26.7
PZB12-10	30.7	30.5

PZC

縮減型十字

單位: mm




型式	E1	E2
PZC8-6	23.2	23.25
PZC10-8	27	26.7
PZC12-10	30.7	30.5

PRG

不同尺寸雙 Y 型

單位: mm




型式	B	J
PRG6-4	37.5	10
PRG8-6	42	13

PKG

不同尺寸三通型

單位: mm




型式	B	E	J
PKG6-4	60.1	18.4	10
PKG8-4	62.4	19.2	10
PKG8-6	69.4	21.3	12
PKG10-6	80	23.8	14
PKG10-8	80	23.7	14


PKVG

不同尺寸三通雙向

單位: mm




型式	B	E	J
PKVG8-4	69.4	20.7	12
PKVG8-6	69.4	21.3	12
PKVG10-6	80	23.8	14
PKVG10-8	80	23.7	14



PGJ


縮減型



型式	B
PGJ4-6	38.8
PGJ6-4	37.7
PGJ6-8	43.2
PGJ8-4	40.2
PGJ8-6	40.8
PGJ8-10	46.5
PGJ10-4	42.2
PGJ10-6	43.8
PGJ10-8	43.7
PGJ10-12	51.2
PGJ12-6	48.8
PGJ12-8	49.7
PGJ12-10	50
PGJ16-10	55.2
PGJ16-12	55.4

PLHJ


45°彎頭型 套筒式



型式	B	E
PLHJ8	47.9	19.4
PLHJ10	54.3	22.8
PLHJ12	63.1	27.6
PLHJ16	70	29

PYJ


Y 型 套筒式



型式	B	J
PYJ4	48.7	11
PYJ6	53.2	12
PYJ8	56.1	14
PYJ10	63.2	18
PYJ12	71.3	20
PYJ16	82.6	24

PLJ


彎頭型 套筒式



型式	B	E
PLJ4	25	16.8
PLJ6	28.5	19.8
PLJ8	30.7	21.8
PLJ10	33.7	24.9
PLJ12	39	28.9
PLJ16	45	38.1

PWJ


不同尺寸 Y 型 套筒式



型式	B	J
PWJ6-4	50.9	11
PWJ8-6	54.2	12
PWJ10-8	57.6	14
PWJ12-10	67.2	18
PWJ16-12	73.3	20

PLGJ


不同尺寸彎頭型 套筒式



型式	B	E
PLGJ6-4	28.5	17.7
PLGJ8-4	30.7	21.3
PLGJ8-6	30.7	21.9
PLGJ10-6	33.7	24.7
PLGJ10-8	33.7	24.6
PLGJ12-8	39	28.4
PLGJ12-10	39	28.7
PLGJ16-12	45	38.2

PRJ


雙 Y 型 套筒式



型式	B	J
PRJ6-4	55.3	10
PRJ8-6	60.8	13

PLLJ


加長彎頭型 套筒式



型式	B	E
PLLJ4	36	16.8
PLLJ6	42	19.8
PLLJ8	46.7	21.8
PLLJ10	51.7	24.9
PLLJ12	59.5	28.9

PLLJGJ

不同尺寸加長彎頭型套筒式




型式	B	E
PLLJGJ6-4	42	17.7



PCF


內牙直型



型式	L	對邊 Hex.
PCF4-M5	21.4	10
PCF4-01	23.9	14
PCF4-02	26.9	17
PCF6-M5	22	12
PCF6-01	26	14
PCF6-02	29	17
PCF6-03	30	21
PCF8-01	27.2	14
PCF8-02	30.2	17
PCF8-03	31.2	21
PCF10-02	32.7	17
PCF10-03	33.7	21
PCF12-02	34.8	21
PCF12-03	36.3	21
PCF12-04	39.3	24
PCF16-03	37.3	27
PCF16-04	40.8	27

PMF


分隔內牙直型




型式	B	M	對邊 Hex. 1	對邊 Hex. 2
PMF4-01	24.2	M12x1	14	14
PMF4-02	27.5	M12x1	14	17
PMF6-01	26.4	M14x1	17	17
PMF6-02	28.7	M14x1	17	19
PMF6-03	30.4	M14x1	17	19
PMF8-01	27	M16x1	19	19
PMF8-02	30	M16x1	19	19
PMF8-03	31	M16x1	19	19
PMF10-02	32.7	M20x1	24	24
PMF10-03	33.7	M20x1	24	24
PMF12-02	35.3	M22x1	27	24
PMF12-03	36.3	M22x1	27	24
PMF12-04	39.3	M22x1	27	24
PMF16-03	38.3	M27x1.5	32	29
PMF16-04	40.8	M27x1.5	32	29

PLF

內牙彎頭型



型式	B	E	對邊 Hex.
PLF4-M5	19	18.7	10
PLF4-M6	19	18.7	10
PLF4-01	25	20.7	14
PLF4-02	31	20.7	17
PLF6-M5	20.8	20.3	10
PLF6-M6	20.8	20.3	10
PLF6-01	26.8	20.3	14
PLF6-02	31.3	21.8	17
PLF6-03	33.8	23.8	21
PLF8-01	28.3	22.7	14
PLF8-02	32.3	23.7	17
PLF8-03	34.3	24.7	21
PLF10-02	34.3	26	17
PLF10-03	36.8	27	21
PLF10-04	40.3	27.5	24
PLF12-02	38	29.7	17
PLF12-03	39	29.7	21
PLF12-04	42.5	30.7	24




PLL

小口徑

長彎頭型

單位：mm




型式	L	E	對邊 Hex.
PLL180-M3M	19.5	10.3	5.5
PLL180-M5M	25	10.3	8
PLL2-M3M	19.5	10.3	5.5
PLL2-M5M	25	10.3	8
PLL3-M3M	19.5	10.8	5.5
PLL3-M5M	25	10.8	8
PLL3-M6M	25.1	10.8	8
PLL3-O1M	28.5	15.1	10
PLL4-M3M	24.5	15.1	8
PLL4-M5M	26	15.1	10
PLL4-M6M	26.1	15.1	14
PLL4-O1M	28.5	15.1	14
PLL4-O2M	31.5	15.1	14
PLL6-M5M	28.3	16	8
PLL6-M6M	28.4	16	10
PLL6-O1M	30.8	16	14
PLL6-O2M	34	16	14
PLL6-O3M	34.7	16	17

PB

小口徑

T 型

單位：mm




型式	L	E	對邊 Hex.
PB180-M3M	12.5	10.25	5.5
PB180-M5M	13.5	10.25	8
PB2-M3M	12.5	10.25	5.5
PB2-M5M	13.5	10.25	8
PB3-M3M	12.5	10.8	5.5
PB3-M5M	13.5	10.8	8
PB3-M6M	13.6	10.8	8
PB3-O1M	17	12.5	10
PB4-M3M	16.5	12.5	8
PB4-M5M	15.5	12.5	10
PB4-M6M	15.6	12.5	14
PB4-O1M	17	12.5	14
PB4-O2M	20	12.5	14
PB6-M5M	17.8	13.9	8
PB6-M6M	17.9	13.9	10
PB6-O1M	19.3	13.9	14
PB6-O2M	22.5	13.9	14
PB6-O3M	23.2	13.9	17

PV

小口徑

聯管彎頭型

單位：mm




型式	E
PV180M	10.3
PV2M	10.3
PV3M	10.8
PV4M	13.1
PV6M	15

PM

小口徑

分隔聯管型

單位：mm




型式	B	M	對邊 Hex.
PM1.8M	17.6	M6x0.75	8
PM2M	17.6	M6x0.75	8
PM3M	19.5	M8x0.75	10
PM4M	23.2	M10x1	12
PM6M	25	M12x1	14

PY

小口徑

聯管 Y 型

單位：mm




型式	B	J
PY180M	19.5	6.5
PY2M	19.5	6.5
PY3M	20.6	6.5
PY4M	27.6	8
PY6M	31	10.5

PW

小口徑

不同尺寸聯管 Y 型

單位：mm



型式	B	J
PW4-3M	27.6	8
PW6-3M	30.6	10.5
PW6-4M	30.6	10.5

PE

小口徑

聯管 T 型

單位：mm



型式	E1	E2
PE180M	10.25	10.3
PE2M	10.25	10.3
PE3M	10.8	10.8
PE4M	13.05	13.1
PE6M	14.95	15

PEG

小口徑

不同尺寸聯管 T 型

單位：mm




型式	E1	E2
PEG3-180M	10.8	10.3
PEG3-2M	10.8	10.3
PEG3-4M	13.05	13.1
PEG4-3M	13.05	13.1
PEG4-6M	14.55	15
PEG6-4M	14.95	14.6

PZA

小口徑

十字

單位：mm




型式	E
PZA3M	13.05
PZA4M	13.05
PZA6M	14.95

PZB

小口徑

不同尺寸十字

單位：mm




型式	E1	E2
PZB3-3M	13.05	13.05
PZB4-3M	13.05	13.05
PZB6-4M	14.95	14.55

POL

小口徑

內六角通用彎頭型

單位：mm




型式	E
POL3-M5M	15.4
POL4-M5M	15.4
POL6-M5M	17.5

POLL

小口徑

內六角加長通用彎頭型

單位：mm




型式	E
POLL3-M5M	15.4
POLL4-M5M	15.4
POLL6-M5M	17.5

PLH

小口徑

45°彎頭型

單位：mm




型式	L	對邊 Hex.
PLH3-M3M	22.3	8
PLH3-M5M	21.3	8
PLH4-M3M	22.3	8
PLH4-M5M	21.3	8
PLH4-M6M	21.4	10
PLH4-O1M	22.8	10
PLH6-M5M	23.9	8
PLH6-M6M	24	10
PLH6-O1M	25.4	10
PLH6-O2M	28.4	14

PCC

小口徑

細牙直通連接內六角

單位：mm



型式	L	對邊 Hex.
PCC3-M6M	11	2
PCC4-M6M	11	2.5
PCC4-M8M	10.6	3
PCC6-M8M	11.4	4

※ L 尺寸，為螺牙鎖緊後參考尺寸。

PD

小口徑

歧管 T 型

單位：mm



型式	L	E	對邊 Hex.
PD180-M3M	19.8	10.3	5.5
PD180-M5M	20.8	10.3	8
PD2-M3M	19.8	10.3	5.5
PD2-M5M	20.8	10.3	8
PD3-M3M	20.3	10.8	5.5
PD3-M5M	21.3	10.8	8
PD3-M6M	21.4	10.8	8
PD3-O1M	26.1	13.1	10
PD4-M3M	25.6	13.1	8
PD4-M5M	24.6	13.1	10
PD4-M6M	24.7	13.1	14
PD4-O1M	26.1	13.1	14
PD4-O2M	29	13.1	14
PD6-M5M	27.5	15	8
PD6-M6M	27.6	15	10
PD6-O1M	29	15	14
PD6-O2M	31.9	15	14
PD6-O3M	32.6	15	17

連接形狀



連接形狀




PU

小口徑

省空間歧管 T 型

單位：mm




型式	B
PU180M	18.5
PU2M	18.5
PU3M	19.6
PU4M	22.7
PU6M	24.4

PG

小口徑

不同尺寸聯管直型


單位：mm




型式	B
PG3-180M	19.1
PG3-2M	19.1
PG4-180M	22.4
PG4-2M	22.4
PG4-3M	22.7
PG6-3M	24
PG6-4M	24

迷你型快速接頭・開口環形狀指南

適用配管外徑：ø1.8mm (小徑)




適用配管外徑：ø2mm (小徑)



適用配管外徑：ø3, ø4, ø6mm



適用配管外徑：ø4, ø6mm




迷你型快速接頭

連接形狀 配管 → 連接形狀 配管

PZC

縮減型十字



型式	E1	E2
PZC4-3M	13.05	13.05
PZC6-4M	14.95	14.55

單位: mm

連接形狀 配管 → 連接形狀 管接頭

PGJ

小口徑

縮減型




型式	B
PGJøD2-øD1M	
PGJ3-180M	26.3
PGJ3-2M	
PGJ3-4M	31
PGJ3-6M	31.4
PGJ4-180M	
PGJ4-2M	26.3
PGJ4-3M	26.8
PGJ4-6M	32.4
PGJ6-3M	
PGJ6-4M	32

單位: mm

PLJ

彎頭型 套筒式




型式	B	E
PLJøDM		
PLJ3M	24	14.1
PLJ4M	25	14.1
PLJ6M	26.5	17

單位: mm

PLGJ

小口徑

不同尺寸彎頭型 套筒式




型式	B	E
PLGJøD2-øD1M		
PLGJ3-180M	21	10.3
PLGJ3-2M		
PLGJ3-4M	24	14.1
PLGJ3-6M	24.5	17
PLGJ4-180M		
PLGJ4-2M	21	10.3
PLGJ4-3M	25	14.1
PLGJ4-6M	25.5	17
PLGJ6-3M		
PLGJ6-4M	26	14.1

單位: mm

PLHJ

45°彎頭型 套筒式




型式	B	E
PLHJøDM		
PLHJ4M	33.8	12
PLHJ6M	37.4	12.8

單位: mm

PYJ

Y 型 套筒式




型式	B	J
PYJøDM		
PYJ3M	33.9	6.5
PYJ4M	43	8
PYJ6M	50.3	10.5

單位: mm

PWJ

不同尺寸 Y 型 套筒式



型式	B	J
PWJøD1-øD2M		
PWJ4-3M	43	8
PWJ6-3M		
PWJ6-4M	49.9	10.5


單位: mm

連接形狀 配管 → 連接形狀 外螺牙

PCF

小口徑

內牙直型




型式	L	對邊 Hex.
PCFøD-RcM		
PCF180-M3M	13.9	5
PCF2-M3M	13.9	5
PCF3-M3M	13.75	5.5
PCF3-M5M	15.4	8
PCF4-M3M	15.4	
PCF4-M5M	17.6	8
PCF6-M5M	16.7	10

單位: mm

配件

PIJ

雙向接頭



型式	B
PIJøDM	
PIJ3M	27.1

單位: mm

PF

延伸螺牙型 變換接頭




型式	L	對邊 Hex.
PF M1-M2M		
PFM5-M3M	5.5	8
PF01-M3M	8	10

單位: mm

PPF

小口徑

蓋形接頭




型式	B
PPFøDM	
PPF180M	9.8
PPF2M	9.8
PPF3M	10.3

單位: mm

PP

小口徑

塞頭



型式	B
PPøDM	
PP180M	20
PP2M	20
PP3M	22

單位: mm

配管系列

UD

真空用配管



型式	管長 & 記號 (m)
UD0425-UD-C	
UD0640-UD-C	
UD0860-UD-C	20
UD1075-UD-C	100
UD1290-UD-C	

UC

軟質聚氨酯管



型式	管長 & 記號 (m)	配管顏色 (記號)
UC0425-UC-2		透明黑色 (CBL)
UC0640-UC-2		透明橙色 (CO)
UC0850-UC-2	20	透明黃色 (CY)
UC1065-UC-2	100	透明綠色 (CG)
UC1280-UC-2		透明藍色 (CB)
		透明 (C)

UB

聚氨酯管



型式	管長 & 記號 (m)	配管顏色 (記號)
UB01810-20-UB	20	黑色 (B)
UB0212-20-UB		紅色 (R)
UB0320-UB-2		透明 (C)
UB0425-UB-2		橘色 (O)
UB0640-UB-2	20	黃棕色 (YB)
UB0850-UB-2	50	黃色 (Y)
UB1065-UB-2	100	綠色 (G)
UB1280-UB-2		藍色 (BU)
UB1611-20-UB	20	透明藍色 (CB)
		乳白色 (W)

UBT


空氣專用聚氨酯管



型式	管長 & 記號 (m)	配管顏色 (記號)
UBT0320-UB-2		黑色 (B)
UBT0425-UB-2		透明藍色 (CB)
UBT0640-UB-2	20	
UBT0850-UB-2	50	
UBT1065-UB-2	100	
UBT1280-UB-2		

NB

軟質尼龍管



型式	管長 & 記號 (m)	配管顏色 (記號)
NB0425-NB-2		黑色 (B)
NB0640-NB-2		紅色 (R)
NB0860-NB-2		橘色 (O)
NB1075-NB-2	20	藍色 (BU)
NB1290-NB-2	100	黃棕色 (YB)
		黃色 (Y)
		綠色 (G)
		透明藍色 (CB)
		乳白色 (W)
		棕色 (BR)
		粉紅色 (P)
		黃綠色 (YG)
NB1613-20-NB	20	

NA

尼龍管



型式	管長 & 記號 (m)	配管顏色 (記號)
NA0425-NA-2		黑色 (B)
NA0640-NA-2		紅色 (R)
NA0860-NA-2		橘色 (O)
NA1075-NA-2	20	藍色 (BU)
NA1290-NA-2	100	黃棕色 (YB)
		黃色 (Y)
		綠色 (G)
		透明藍色 (CB)
NA1613-20-NA	20	乳白色 (W)

• 本目錄中的規格如有變更，恕不另行通知。

