


氣動銼刀機 - 角度浮動工具



(不附銼刀，需自行購買)

TAF20

型號

- 利用氣壓控制，處理極小間隙並支持角度浮動，確保精確表面處理，並可搭配銼刀型工具使用。
- 適用材料：鋁、銅、鋼、塑料、複合材料、木材

型號	TAF20
浮動角度 (°)	±5.5 (角度)
浮動力 (N)	6~15
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣銼機：0.6
耗氣量 (LPM)	浮動力：可忽略 氣銼機：170
建議潤滑用油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
氣銼機自由頻率 (BPM)	5000
氣銼機行程 (mm)	10
適用銼刀柄徑 (mm)	6 (平銼刀)
重量 (kg)	2

*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

No.	零件	數量	備註
1	浮動座	1	—
2	氣銼機	1	消耗品
3	氣銼機氣源	1	8 mm 快速接頭
4	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
5	銼刀	0	自行購買

