

強力氣動砂輪機 – 連桿浮動工具



曲線上較大毛邊

- 工件接觸感知，強力研磨，根據不同砂盤的裝設可實現多種功能。
- 適用材質：鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、硬質金屬、塑料、複合材料、木材。

型號		TPG90
浮動行程	(mm)	8 (單向)
浮動力	(N)	20~50
額定工作壓力	(MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣動主軸：0.6
耗氣量	(LPM)	浮動力：可忽略 氣動主軸：1800
建議潤滑用油 (*1)		輪機油 ISO-VG32
轉速	(RPM)	12000
適用夾頭	(inch)	5 (砂輪、砂紙盤)
重量	(kg)	4

*1. 僅需潤滑氣動主軸。請依實際狀況自行調整注油量。

*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

TPG90

型號

