

TRG30 系列

氣動主軸 - 徑向浮動工具



使用說明書



選用表



單行本



注意事項
(安裝前閱讀)



(不附滾銑刀，需自行購買)

特點

- 複雜曲線上較大毛邊。
- 短型設計，浮動力強，利用氣壓控制處理極小間隙，支持徑向靈敏浮動，確保精確表面處理。
- 適用材質：鋁、銅、鋼。

規格

型號	TRG30
浮動角度 (°)	3.5 (徑向)
浮動力 (N)	13~32
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣動主軸：0.6
耗氣量 (LPM)	浮動力：可忽略 氣動主軸：510
建議潤滑油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
氣動主軸自由轉速 (RPM)	16000
適用刀具柄徑 (mm)	6 (滾銑刀)
重量 (kg)	3

*1. 僅需潤滑氣動主軸。請依實際狀況自行調整注油量。



*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

*3. 選項：針對大型或硬度高的毛刺，可選擇強力浮動型。

訂購代號

TRG30

型號



No.	零件	數量	備註
1	浮動座	1	-
2	筒夾	1	-
3	氣動主軸	1	消耗品
4	轉接座	1	-
5	主軸氣源	1	8 mm 快速接頭
6	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
7	滾銑刀	0	自行購買