






流體配管 選用指南



*1. 最高使用壓力是溫度 20°C, 65%RH 時的值。
 *2. 使用接頭時，請務必將嵌入環 (WR) 與管一起使用。
 *3. 在不限制使用金屬材料的環境，使用樹脂接頭 (化學 / PP 型) 時，建議使用嵌入環 (WR)。
 *4. 不適合戶外使用。
 *5. 覆蓋部分由 PVC 製成。
 *6. 請注意！真空管和氟樹脂管的最大使用壓力因配管尺寸而異。
 *7. 所列溫度範圍，使用流體為空氣。請注意，液體的工作溫度範圍不同。



管尺寸 (外徑 x 內徑) (單位: ømm)

公制 mm

聚胺酯管

尺寸型號	1.8x1	2x1.2	3x2	4x2.5	6x4	8x5	10x6.5	12x8	16x11
UB	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UC	-	-	-	●	●	●	●	●	-
UM	-	-	-	●	●	●	●	●	●
UBT	-	-	●	●	●	●	●	●	-
UBS	-	-	-	●	●	●	●	●	-
UD	-	-	-	●	●	●	●	●	-
UQ	-	-	●	●	●	●	●	●	-
UMQ	-	-	-	●	●	●	●	●	-
UL	-	-	●	●	●	●	●	●	-
UML	-	-	-	●	●	●	●	●	-
ULF	-	-	●	●	●	●	●	●	-
UMLF	-	-	-	●	●	●	●	●	-
UE	-	-	●	●	●	●	●	●	-

尼龍管

尺寸型號	4x2	4x2.5	6x4	8x6	10x7.5	10x8	12x9	12x10	16x13
NA	-	●	●	●	●	-	●	-	●
NB	-	●	●	●	●	-	●	-	●
FB	-	●	●	●	●	-	●	-	-

聚烯烴管

尺寸型號	4x2	4x2.5	6x4	8x5	8x6	10x6.5	10x7.5	10x8	12x8	12x9	12x10	16x13
CTA	●	●	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●
CTB	-	●	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-

氟樹脂管

尺寸型號	4x2	4x2.5	6x4	8x6	10x7.5	10x8	12x9	12x10	16x13
SFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SET	●	●	●	●	●	●	●	●	●

英制 inch

聚胺酯管

尺寸型號	1/8 (3.18x2)	5/32* (4x2.5)	3/16 (4.76x2.99)	1/4 (6.35x4.15)	5/16* (8x6)	3/8 (9.53x6.99)	1/2 (12.7x8.5)	5/8* (16x11)
UB	●	●	●	●	●	●	●	●

尼龍管

尺寸型號	1/8 (3.18x2)	5/32* (4x2.5)	3/16 (4.76x2.99)	1/4 (6.35x4.57)	5/16* (8x6)	3/8 (9.53x6.99)	1/2 (12.7x9.56)	5/8* (16x13)
NA	●	●	●	●	●	●	●	●
FB	-	●	-	●	●	●	●	-

聚烯烴管

尺寸型號	5/32* (4x2.5)	5/32* (4x2.5)	1/4 (6.35x4.57)	5/16* (8x6)	3/8 (9.53x6.99)	1/2 (12.7x9.56)	5/8* (16x13)
CTA	●	●	●	●	●	●	●
CTB	-	●	●	●	●	●	-

氟樹脂管

尺寸型號	1/8 (3.18x2.18)	5/32* (4x2.5)	1/4 (6.35x4.57)	5/16* (8x6)	3/8 (9.53x6.99)	1/2 (12.7x9.56)	5/8* (16x13)	1 (25.4x22.2)
SFT	-	●	●	●	●	●	●	-
SET	-	●	●	●	●	●	●	-

* 英制尺寸: 5/32、5/16、5/8 與公制尺寸共用。