

TAG30 系列

氣動主軸 – 角度浮動工具



使用說明書




選用表



單行本



注意事項
(安裝前閱讀)



(不附滾銑刀，需自行購買)

特點 曲線較大毛邊

- 承靠結構隨工件造型進行表面加工，控制氣壓處理極小間隙並支持角度浮動，避免過磨，實現精確表面處理。
- 適用材料：鋁、銅、鋼、塑膠、複合材質、木材。

規格

型號	TAG30
浮動角度 (°)	5.5 (角度)
浮動力 (N)	4~8
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣動主軸：0.6
耗氣量 (LPM)	浮動力：可忽略 氣動主軸：350
建議潤滑用油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
轉速 (RPM)	35000
適用刀具柄徑 (mm)	ø3、ø6 (滾洗刀)
重量 (kg)	1.6



*1. 僅需潤滑氣動主軸。請依實際狀況自行調整注油量。

*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

訂購代號

TAG30

型號



No.	零件	數量	備註
1	氣動主軸	1	消耗品
2	主軸氣源	1	8 mm 空壓管
3	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
4	轉接板	1	
5	滾銑刀	0	自行購買

