

TLG30 系列

氣動主軸 - 線性浮動工具



使用說明書



選用表



單行本



注意事項
(安裝前閱讀)



(不附帶柄研磨材，需自行購買)

特點 <▽> 平面上小毛邊

- 利用氣壓控制處理極小間隙，支持直線靈敏浮動，確保精確表面處理。
- 適用材料：鋁、銅。

規格


型號	TLG30
浮動行程 (mm)	10 (單向)
浮動力 (N)	5~20
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣動主軸：0.6
空壓源 (MPa)	0.6
耗氣量 (LPM)	浮動力：可忽略 氣動主軸：350
建議潤滑用油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
轉速 (RPM)	35000
適用刀具柄徑 (mm)	ø3、ø6 (帶柄研磨材)
重量 (kg)	1.7

訂購代號

TLG30

型號

- *1. 僅需潤滑氣動主軸。請依實際狀況自行調整注油量。
- *2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。
- *3. 不可搭配側面滾銑刀使用。
- *4. 可搭配 90° 錐形滾銑刀，用於小徑孔緣毛邊。



No.	零件	數量	備註
1	氣動主軸	1	消耗品
2	主軸氣源	1	6 mm 空壓管
3	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
4	轉接座	1	
5	帶柄研磨材	0	自行購買