




Modelo	MAR201	
Diámetro interior	6A	8A
Tamaño del puerto	1/8	1/4
Medio	Aire	
Presión de funcionamiento máx.	1 MPa	
Presión de prueba	1.5 MPa	
Rango de presión regulado	Tipo estándar: 0.05~0.85 MPa	
Temperatura ambiente	— 5~+60°C (Sin congelación)	
Adaptador	Soporte fijación tipo L	
Opción	Manómetro (PG-40), Soporte fijación tipo Z	
Peso	190 g	

Características de caudal



Precauciones




- Cuando se corta el suministro de aire, la presión de entrada es menor que la presión de salida, la presión residual vuelve a la entrada
- Por favor, ajuste la presión de entrada a un mínimo de 0,05 MPa por encima de la presión establecida.

Principio de funcionamiento


Este regulador de presión dispone de un antirretorno que permite la circulación en sentido salida a entrada cuando la presión de entrada es 0 o no existe.

Dirección de la instalación

Al elegir la dirección del caudal, el módulo de retorno de caudal no puede intercambiarse por el manómetro. Si necesita un pedido especial, por favor contacte con la empresa.



Suministro de aire normal



Cierre de la fuente de aire

