

TPG60 系列

氣動砂輪機 – 連桿浮動工具



使用說明書




選用表



單行本



注意事項
(安裝前閱讀)



(不含砂輪，需自行購買)

特點

- 超小浮動力，輕量研磨，根據不同砂盤的裝設可實現多種功能。
- 搭配平面砂布輪，可做初步表面研磨。
- 適用材料：鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、塑料、複合材料、木材。

規格

型號	TPG60
浮動行程 (mm)	8 (單向)
浮動力 (N)	20~50
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣動主軸：0.6
耗氣量 (LPM)	浮動力：可忽略 氣動主軸：150
建議潤滑用油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
轉速 (RPM)	18000
適用夾頭 (inch)	3 (砂輪、砂紙盤)
重量 (kg)	2.4


*1. 僅需潤滑氣動主軸。請依實際狀況自行調整注油量。

*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

訂購代號

TPG60

型號



No.	零件	數量	備註
1	氣動砂輪機	1	
2	浮動連桿	1	
3	工具本體	1	
4	氣動砂輪機氣源接口	1	6 mm 快速接頭
5	砂輪上抬氣源接口	1	6 mm 快速接頭
6	砂輪下壓氣源接口	1	6 mm 快速接頭
7	砂輪或砂紙盤	0	自行購買

