


TRG20 系列

氣動主軸 - 徑向浮動工具



使用說明書



選用表



單行本



注意事項
(安裝前閱讀)



(不附滾銑刀，需自行購買)

特點 複雜曲線上毛邊

- 超高轉速、超小浮動力，氣壓控制處理極小間隙，徑向靈敏浮動，確保精確表面處理，適用於小零件去毛刺。
- 適用材質：鋁、銅、鋼。

規格

型號	TRG20
浮動角度 (°)	3.5 (徑向)
浮動力 (N)	2~10
額定工作壓力 (MPa)	浮動力：0.2~0.5 氣動主軸：0.6
耗氣量 (LPM)	浮動力：可忽略 氣動主軸：150
建議潤滑油 (*1)	輪機油 ISO-VG32
氣動主軸自由轉速 (RPM)	65000
適用刀具柄徑 (mm)	3 (滾銑刀)
重量 (kg)	1.3


*1. 僅需潤滑氣動主軸。請依實際狀況自行調整注油量。

*2. 此產品請勿自行拆解，如需維修或更換耗材請洽業務人員。

訂購代號

TRG20

型號



No.	零件	數量	備註
1	浮動座	1	—
2	筒夾	1	—
3	氣動主軸	1	消耗品
4	轉接座	1	—
5	主軸氣源	1	6 mm 空壓管
6	浮動氣源	1	4 mm 快速接頭
7	滾銑刀	0	自行購買