



真空產生器 VVV

單體型 / 多段噴嘴

包裝 1 個 / 袋

訂購代號 / 真空產生器

VVV E 16 - 16 12 S - □

1 2 3 4 5 6 7

① 型號

② 真空特性

代號	E
特性	低供給壓力高真空型 (額定供給壓力 0.35 MPa)

③ 噴嘴口徑

代號	口徑 mm	真空度	吸入流量	消耗流量
16	ø1.6	-90 kPa	180 l/min(ANR)	105 l/min(ANR)
25	ø2.5	-94 kPa	430 l/min(ANR)	270 l/min(ANR)
27	ø2.7	-94 kPa	500 l/min(ANR)	315 l/min(ANR)

④ 真空側口徑 (V)

代號	快速接頭 直型 & 插頭	管徑
12	16	04
尺寸	ø12	ø16 Rc1/2
備註	接頭: PC12-04 × 3 件 插頭: 包括 PP12 × 2	接頭: PC16-04 × 3 件 插頭: 包括 PP16 × 2

⑤ 供氣側口徑 (P)

代號	快速接頭 直型 & 插頭	管徑
8	10	12
尺寸	ø8	ø10 ø12 Rc1/4
備註	PC8-02	PC10-02 PC12-02

⑥ 排氣端口 (EX)

代號	無	S
尺寸	管用錐形牙 Rc3/4	附消音器 (含彎頭塊)

⑦ 數位壓力錶

代號	無	G
壓力錶	不附 (塞頭)	附壓力錶
接續尺寸	Rc1/8	

訂購代號 / 消音器


VVVSRO6L

1


① 真空產生器 VVV 用消音器

特點

- 可實現最大吸入流量 500l 的低供給壓力，高真空多段噴嘴發生器
- 0.35 MPa 低供給壓力，可提供高真空、大流量



真空側口徑易分配到 3 個出口



可改變真空導出方向

可根據安裝位置選擇排氣方向

選擇帶消音器的排氣口規格時，有附帶彎頭模塊，可自 2 方向導出排氣。



維護簡單，壽命長

可選購數位壓力錶確認真空度

規格

使用流體	空氣、惰性氣體
使用壓力範圍	0.3~0.7 MPa
額定供給壓力	0.35 MPa
使用溫度範圍	5~50°C (不凍結)




真空產生器 VVV

單體型 / 多段噴嘴

應用例


◆ 吸附輸送

包裝和汽車行業等大型、重型工件和透氣工件的理想選擇。




◆ 消泡 / 脫氣

去除粘合劑、化妝品 (乳霜)、蒸餾水等中的氣泡和空氣。



◆ 真空包裝

包裝袋內為真空狀態，包裝食品等各類產品。




◆ 其他

也可用於縮短過濾時間、收集焊接煙塵、收集切屑塵、真空鑄造用真空源。

VVV

多段噴嘴噴射器



* 照片為附消音器和數位壓力錶產品

型式

VVV[3]-[4][5][6][7]

VVVE[3]-0402[6][7]

VVVE[3]-0408[6][7]

VVVE[3]-0410[6][7]

VVVE[3]-0412[6][7]

VVVE[3]-1202[6][7]

VVVE[3]-1208[6][7]

VVVE[3]-1210[6][7]

VVVE[3]-1212[6][7]

VVVE[3]-1602[6][7]

VVVE[3]-1608[6][7]

VVVE[3]-1610[6][7]

VVVE[3]-1612[6][7]

VVV

消音器



型式

VVVS06L

GPD

負壓數位壓力錶



型式

GPD-V-01