

Especificación

Modelo	MSLC					
Diámetro interior	01	02	03	04	06	08
Tam. puerto	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Medio	Aire					
Presión de funcionamiento	0~2.1 MPa					
Presión de prueba	2.1 MPa					
Temperatura ambiente	+2~+140°C					
Peso (g)	18	30	44	72	119	188

Ejemplo de pedido

MSLC — 02 — C — NPT

MODELO

TAM. PUERTO

TIPO DE ROSCA

01: 1/8

02: 1/4

03: 3/8

04: 1/2

06: 3/4

08: 1

MATERIAL DEL CUERPO

C: Latón (#C3604)

S: Acero inoxidable (#304)

En blanco: Rosca R



G: Rosca G

NPT: Rosca NPT

Rosca R

Código Modelo	A	B	C	D	D1	E	F	G	H
MSLC-01	R1/8	6.9	21.0	28.3	37.2	12	1.2	9	3.5
MSLC-02	R1/4	10.5	28.5	37.0	48.0	14	1.2	9	5.0
MSLC-03	R3/8	12.5	30.0	38.4	50.0	17	1.2	11	7.0
MSLC-04	R1/2	16.0	37.7	45.3	56.7	22	1.2	11	9.5
MSLC-06	R3/4	16.9	42.5	50.4	67.3	27	1.2	11	13.0
MSLC-08	R1	20.3	46.6	54.5	70.2	34	1.2	11	17.5

Dimensiones



Rosca G

Código Modelo	A	B	C	D	D1	E	F	G	H
MSLC-01	G1/8	5.3	21.0	28.3	37.2	12	1.2	9	5.2
MSLC-02	G1/4	8.6	28.5	37.0	48.0	17	1.5	9	5.2
MSLC-03	G3/8	10.6	30.0	38.4	50.0	19	1.5	11	9.4
MSLC-04	G1/2	14.1	37.7	45.3	56.7	24	1.5	11	13.4
MSLC-06	G3/4	14.1	42.5	50.4	67.3	30	1.5	11	17.5
MSLC-08	G1	17.6	46.6	54.5	70.2	36	1.5	11	22.6

Rosca NPT

Código Modelo	A	B	C	D	D1	E	F	G	H
MSLC-01	NPT1/8	6.9	21.0	28.3	37.2	12	1.2	9	5.2
MSLC-02	NPT1/4	10.5	28.5	37.0	48.0	14	1.2	9	5.2
MSLC-03	NPT3/8	12.5	30.0	38.4	50.0	17	1.2	11	9.4
MSLC-04	NPT1/2	16.0	37.7	45.3	56.7	22	1.2	11	13.4
MSLC-06	NPT3/4	16.9	42.5	50.4	67.3	27	1.2	11	17.5
MSLC-08	NPT1	20.3	46.6	54.5	70.2	34	1.2	11	22.6