

Características del producto

Faston elástico
Faston facilita y agiliza el cableado. También evita daños en el cable.

Material del terminal
El material de la carcasa del conector es PA6 con una buena resistencia a la intemperie.

Mando manual
Mando manual fácil para pruebas con una simple pulsación o giro.

Aplicación de SurTec 650
No oxidable durante 336 bajo la prueba de spray de sal neutra.

Sin fugas
Todos los productos pasan por pruebas de estanqueidad según normativa JIS.

Junta de labio y empaquetadura (NBR)
Alta resistencia al desgaste, amplio rango de temperatura de trabajo, - 30 ~ +100˚C , excelente estanqueidad.

Bobina
Bajo consumo energético, DC24V potencia 2W

Clase de aislamiento	Bobina	Clase F/ 155°C
	Cable	Clase H/ 180°C

Material del núcleo
Acero inoxidable resulfurado con 17% de cromo y 1,5% silicona. Proporciona bajo campo magnetico coactivo y una gran permeabilidad.

Especificaciones del producto

Sección efectiva	18 mm^2
Presión de funcionamiento máx.	0,8 MPa (8 kgf/cm^2)
Temperatura ambiente	–5 ~ +50°C (sin congelación)
Vida útil	50 millones de ciclos bajo operación normal