




MAF200L

Símbolo



Especificación

Modelo	MAF200	
Diámetro Interior	6A	8A
Tamaño del puerto	1/8	1/4
Medio	Aire	
Rango de presión de funcionamiento (*)	0.05~1 MPa	
Presión de prueba	1.5 MPa	
Temperatura ambiente	- 5~+60°C (Sin congelación)	
Elemento filtrante	Estándar: 40µm, Opción: 5µm	
Capacidad de drenaje	9.5 cm ³ , 25 cm ³ (MAF200L)	
Peso	187 g, 155 g (MAF200L)	

* La unidad estándar contiene una función de drenaje semiautomático cuando la presión de funcionamiento es inferior a 0,05 MPa.

Ejemplo de pedido

MAF200L – 6A – □ – □ – □ – B – □

MODELO

TAMAÑO DEL PUERTO
6A: 1/8
8A: 1/4

DIRECCIÓN DEL FLUJO
En blanco: de izquierda a derecha
R: De derecha a izquierda

ELEMENTO FILTRANTE
En blanco: 40µm
5u: 5µm

TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

En blanco: Tipo estándar
L: Carcasa más grande, sin protección

SOPORTE FIJACIÓN
En blanco: Vaso PC
M: Vaso de metal (*)
N: Vaso de nylon
* Solo para 200L.

SOPORTE FIJACIÓN
En blanco: Sin
B: Soporte fijación

Características de flujo

