




Símbolo



- Elimina hasta un 99% del agua líquida.
- El diseño de los elementos filtrantes proporciona filtración de superficie y en profundidad para un aire más limpio.
- Ideal para líneas de cabecera y herramientas de gran caudal y operaciones de cilindros



Especificación

Modelo	MAF900
Diámetro Interior	40A
Tamaño del puerto	1 1/2
Medio	Aire
Rango de presión de funcionamiento (*1)	0.05~1.75 MPa
Temperatura ambiente	0~+80°C (Sin congelación)
Elemento filtrante	Estándar: 50µm
Caudal nominal estándar (*2)	20000 ℓ/min
Peso	2035 g


*1. Elija auto-drenaje, el rango de presión es 0.15 ~ 1 MPa.

*2. Presión del caudal de P=0.6 MPa con una pérdida de presión de $\Delta P=0.1$ MPa.

Ejemplo de pedido



Características de flujo



Purga automática

