Mindman

進口代理商品



CKD

NISCON

MEDO

AB31 系列 空氣・水用 (直動式)

CKD

電磁閥

進 口 代 理 商 品

NC(通電時開) 型
連接口徑： Rc1/8~Rc1/2



規格

項目	標準規格	選購品規格	
使用流體	空氣、氣體、低真空 (1.33×10^2Pa)、水、煤油、油 (50mm²/s 以下)	溫水	蒸氣
動作壓力差範圍 (MPa)	0~5(但因類型而異，請參閱機種別規格的最高動作壓力差。)		
耐壓 (水壓)	25 MPa		
流體溫度 (不凍結)	–10~60°C	–10~90°C	–10~184°C
環境溫度	–20~60°C	–20~100°C	
耐熱等級	B	H	
環境	無腐蝕性氣體、爆炸性氣體的場所		
閥的結構	直動型升降構造		
閥座洩漏 (JIS 洩漏基準)cm³/min	0 (密封材 PTFE 時透過空氣則是在 300 以下)		
安裝姿勢	自由		

訂購代號

AB31 — 01 — 2 — 0 — 3A — DC24V

型號

配管口徑
01: Rc1/8
02: Rc1/4

孔口
2: ø2
3: ø3
5: ø5

本體
無 : 黃銅
D: 不銹鋼

線圈機殼
無 : 護孔環引線
3A: 開放機架型 ・ 引線
2G: 附 DIN 端子箱 (pg11)

額定電壓
AC110V
AC220V
DC24V

* 關於本體、雖然標準無記號、但是有線圈機殼 (3A/2G)，請於本體填寫 0。

項目 / 機種型號		連接口徑	孔徑 (mm)	Cv 值	有效剖面積 (mm²)	最高動作壓力差 (MPa)							最高使用壓力 (MPa)	額定電壓	視在功率 (VA)				消耗功率 (W)		質量 (kg)
						空氣		水、溫水、煤油		油 (50mm²/s)		蒸氣			支撐時		啟動時		AC	DC	
						AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz		
AB31- 01 / 02	-1	Rc1/8 Rc1/4	1.5	0.1	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	5 流體 : 蒸氣時則是 1	AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz DC12V DC24V DC48V DC100V	12	10	17	14	5.2/3.8	11 (8.1)	0.35
	-2		2.0	0.15	2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0									
	-3		3.0	0.31	6.2	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7									
	-4		3.5	0.42	8.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5									
	-5		4.0	0.54	10.5	0.4	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.3									
	-6		5.0	0.8	15.3	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15									

- 上述型號表示基本的連接口徑 (Rc)、孔口。其他組合 (蒸氣用等) 請參閱型號標示方法。
- 連接口徑的型號標示分別是 : Rc1/8(6A) 為 01、Rc1/4(8A) 為 02、Rc3/8(10A) 為 03、Rc1/2(15A) 為 04。
- 〈 〉內表示採用不銹鋼主體時的情況。其他機種採用不銹鋼主體時的 Cv 值、有效剖面積則與 GAB 型相同。
- 二極體內置線圈的最高動作壓力差請適用 DC 欄。
- 請在 ±10% 以內使用額定電壓的變動。
- ( ) 內表示附 DIN 端子箱的 DC 電壓規格。

AB31 外觀尺寸

電磁閥

CKD
進 口 代 理 商 品

護孔環引線型



* 引線長度 300mm

附 DIN 端子箱



開放機架式引線型



( ) 內尺寸是 G1/2

電壓	A	B	C
AC	20	62	50.5(50)
DC	21	63.5	52(51.5)

NC(通電時開) 型
連接口徑： Rc1/8~Rc1/2



規格

項目	標準規格	選購品規格	
使用流體	空氣、氣體、低真空 (1.33×10²Pa)、水、煤油、油 (50mm²/s 以下)	溫水	蒸氣
動作壓力差範圍 (MPa)	0~5(但因類型而異，請參閱機種別規格的最高動作壓力差。)		
耐壓 (水壓)	25 MPa		
流體溫度 (不凍結)	–10~60°C	–10~90°C	–10~184°C
環境溫度	–20~60°C	–20~100°C	
耐熱等級	B	H	
環境	無腐蝕性氣體、爆炸性氣體的場所		
閥的結構	直動型升降構造		
閥座洩漏 (JIS 洩漏基準)cm³/min	0 (密封材 PTFE 時透過空氣則是在 300 以下)		
安裝姿勢	自由		

訂購代號

AB41 — 02 — 3 — D — 2G — DC24V

- **型號**
- **配管口徑**
  - **01**: Rc1/8
  - **02**: Rc1/4
- **孔口**
  - **3**: ø3
  - **5**: ø4
  - **6**: ø5
- **本體**
  - 無 : 黃銅
  - **D**: 不銹鋼
- **線圈機殼**
  - 無 : 護孔環引線
  - **3A**: 開放機架型 ・ 引線
  - **2G**: 附 DIN 端子箱 (pg11)
- **額定電壓**
  - **AC110V**
  - **AC220V**
  - **DC24V**

* 關於本體、雖然標準無記號、但是有線圈機殼 (3A/2G)，請於本體填寫 0。

項目 / 機種型號		連接口徑	孔徑 (mm)	Cv 值	有效剖面積 (mm²)	最高動作壓力差 (MPa)							最高使用壓力 (MPa)	額定電壓	視在功率 (VA)				消耗功率 (W)		質量 (kg)
						空氣		水、溫水、煤油		油 (50mm²/s)		蒸氣			支撐時		啟動時		AC	DC	
						AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50/60Hz		
AB41- 02 03	-1	Rc1/8 Rc1/4	1.5	0.1	1.8	5.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0	1.0	5 流體 : 蒸氣時則是 1	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz DC12V DC24V DC48V DC100V	18	15	29	24	6.7/5.7	11 (8.1)	0.43 (Rc1/4) 0.45 (Rc3/8)
	-2		2.0	0.15	2.7	3.0	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	1.0									
	-3		3.0	0.31	6.2	1.5	0.9	1.3	0.9	0.9	0.9	1.0									
	-4		3.5	0.42	8.2	1.2	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9									
	-5		4.0	0.54	10.5	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7									
	-6		5.0	0.8	15.3	0.6	0.25	0.4	0.25	0.25	0.25	0.4									
	-7		7.0	1.0	26.4	0.25	0.1	0.2	0.1	0.15	0.1	0.2									

- 上述型號表示基本的連接口徑 (Rc)、孔口。其他組合 (蒸氣用等) 請參閱型號標示方法。
- 連接口徑的型號標示分別是 : Rc1/8(6A) 為 01、Rc1/4(8A) 為 02、Rc3/8(10A) 為 03、Rc1/2(15A) 為 04。
- 〈 〉內表示採用不銹鋼主體時的情況。其他機種採用不銹鋼主體時的 Cv 值、有效剖面積則與 GAB 型相同。
- 二極體內置線圈的最高動作壓力差請適用 DC 欄。
- 請在 ±10% 以內使用額定電壓的變動。
- ( ) 內表示附 DIN 端子箱的 DC 電壓規格。

AB41 外觀尺寸

電磁閥

護孔環引線型



* 引線長度 300mm

型號	A	B	C	D	E
AB41-02-3・5・6	36	28	11	68	80.5
AB41-02-3・5・6	40	28	12	71	83.5

附 DIN 端子箱



( )內尺寸是 G1/2

電壓	F	G	H
AC	23.5	65.5	54(53.5)
DC	23.5	66	54.5(54)

開放機架式引線型



型號	D	E
AB41-02-3・5・6	52	80.5
AB41-03-3・5・6	55	83.5

ADK11 系列 空氣・水用 (引導反衝式)

CKD

電磁閥

進 口 代 理 商 品

NC(通電時開) 型、NO(通電時關閉) 型
連接口徑： Rc1/4~Rc1



規格

項目	標準規格		選購品規格
使用流體	空氣、惰性氣體、低真空 (1.33×10^3Pa)、水、煤油、油 (50mm²/s 以下)		其他溶劑類
動作壓力差範圍 (MPa)	0~1.0(但因類型而異，請參閱機種別規格的最高動作壓力差。)		
最高使用壓力	2 MPa		
耐壓 (水壓)	4 MPa		
流體溫度 (不凍結)	–10~60°C		密封材氟橡膠時 : 5~90°C
環境溫度	–10~60°C		
耐熱等級	B		H
環境	無腐蝕性氣體、爆炸性氣體的場所		
閥的結構	氣導側壓式升降結構、膜片驅動		
閥座洩漏 (JIS 洩漏基準)cm³/min	0(但此為 ADK11 於空壓 0.02 1MPa、ADK12 於空壓 0.02~0.6MPa 時的值。)		
安裝姿勢	自由		

* 若低於 0.02MPa 使用，會造成密封不穩定，使用前請洽本公司。

訂購代號

ADK11 — 25A — 0 — 2C — AC220V

型號

配管口徑
8A : Rc1/8
10A : Rc1/4
15A : Rc1/2
20A : Rc3/4
25A : Rc1

本體
0: 黃銅
D: 不銹鋼

線圈機殼
2C: 護孔環引線
3A: 開放機架型 ・ 引線
2G: 附 DIN 端子箱 (pg11)

額定電壓
AC110V
AC220V
DC24V

<table>
<tr><th rowspan="3">項目
機種型號</th><th rowspan="3">連接口徑</th><th rowspan="3">孔徑 (mm)</th><th rowspan="3">Cv 值</th><th rowspan="3">有效剖面積 (mm²)</th><th colspan="6">最高動作壓力差 (MPa)</th><th rowspan="3">最低動作壓力差 (MPa)</th><th rowspan="3">額定電壓</th><th colspan="4">視在功率 (VA)</th><th colspan="2">消耗功率 (W)</th><th rowspan="3">質量 (kg)</th></tr>
<tr><th colspan="2">空氣</th><th colspan="2">水、煤油</th><th colspan="2">油 (50mm²/s)</th><th colspan="2">支撐時</th><th colspan="2">啟動時</th><th>AC</th><th rowspan="2">DC</th></tr>
<tr><th>AC</th><th>DC</th><th>AC</th><th>DC</th><th>AC</th><th>DC</th><th>50Hz</th><th>60Hz</th><th>50Hz</th><th>60Hz</th><th>50/60Hz</th></tr>
<tr><td>ADK11-8A</td><td>Rc1/4</td><td>12</td><td>2.0</td><td>32</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="2">0.7</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="2">0.7</td><td rowspan="2">0.7</td><td rowspan="2">0.6</td><td rowspan="5">0</td><td rowspan="5">AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz
AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V</td><td rowspan="2">24</td><td rowspan="2">19</td><td rowspan="2">61</td><td rowspan="2">54</td><td rowspan="2">10/8</td><td rowspan="2">*2
11
(10.4)</td><td>0.65</td></tr>
<tr><td>ADK11-10A</td><td>Rc3/8</td><td>12</td><td>2.4</td><td>40</td><td>0.65</td></tr>
<tr><td>ADK11-15A</td><td>Rc1/2</td><td>16</td><td>4.5</td><td>88</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">0.5</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">21</td><td rowspan="3">84</td><td rowspan="3">75</td><td rowspan="3">10/8.5</td><td rowspan="3">*3
14
[17]</td><td>0.9</td></tr>
<tr><td>ADK11-20A</td><td>Rc3/4</td><td>23</td><td>8.6</td><td>162</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>ADK11-25A</td><td>Rc1</td><td>28</td><td>12.0</td><td>231</td><td>1.4</td></tr>
</table>

*1. 上述型號表示到基本的連接口徑 (Rc) 為止。關於其他組合，請參閱型號顯示方法。
*2. ( ) 內表示附 DIN 端子箱時的消耗功率。
*3. [ ] 內表示二極體內置線圈時的消耗功率。
*4. 二極體內置線圈的最高動作壓力差請適用 DC 欄。
*5. 請在 ±10% 以內使用額定電壓的變動。
*6. 壓力降至 0.02MPa 以下時，請探討 AB71 系列。

ADK11 外觀尺寸

電磁閥

護孔環引線型

ADK11-8A,10A-2C



護孔環引線型

ADK11-15A, 20A, 25A-2C



型號	A	B	C	D	E	F	G
ADK11-15A-02C	71	29	14.5	90	102	50	Rc1/2
ADK11-20A-02C	80	35	17.5	96.5	108.5	60	Rc3/4
ADK11-25A-02C	90	45	22.5	107	119	71	Rc1

附 DIN 端子箱



開放機架式引線型



( ) 內尺寸是 G1/2

型號	H	J	K	L
ADK11-8A~25A-2□-AC	23.5	65.5	54(53.5)	38
ADK11-8A, 10A-2□-DC	23.5	66	54.5(54)	38
ADK11-15A~25A-2□-DC	28	72	60.5(60)	46

NC(通電時開) 型
連接口徑 : Rc1/4~Rc1





規格

項目	標準規格	選購品規格
使用流體	空氣、惰性氣體、低真空 (1.33×10^{3}Pa)、水、煤油、油 (50mm²/s 以下)	蒸氣、溫水
動作壓力差範圍 (MPa)	0~1.0(但因類型而異，請參閱機種別規格的最高動作壓力差。)	
最高使用壓力	2 MPa (流體 : 蒸氣時 1 MPa)	
耐壓 (水壓)	4 MPa	
流體溫度 (不凍結)	–10~60°C	5~180°C
環境溫度	–10~60°C	
耐熱等級	B	H
環境	無腐蝕性氣體、爆炸性氣體的場所	
閥的結構	氣導側壓式升降結構、驅動活塞	
閥座洩漏 (JIS 洩漏基準)cm³/min	0 (密封材 PTFE 時，透過空氣則是 400 以下)(但空壓為 0.05~1 MPa)	
安裝姿勢	限定於線圈朝上的垂直安裝至水平安裝的範圍 (*1)	

*1. 使用壓力低於 0.05 MPa 時，限定為垂直安裝。
*2. 若低於 0.05 MPa 使用，會造成密封不穩定，使用前請洽本公司。

訂購代號

APK11— 10A — C 4A — AC220V

型號

配管口徑
- **8A**: Rc1/8
- **10A**: Rc1/4
- **15A**: Rc3/8
- **20A**: Rc3/4
- **25A**: Rc1

本體
- **C**: 青銅

線圈機殼
- **4A**: 開放機架型 ・ 引線

額定電壓
- **AC110V**
- **AC220V**



型號	A	B	C	D	E	F	G	H
APK11-8A	50	11.5	95	46	46	28	42	29
APK11-10A	50	11.5	95	46	46	28	42	29
APK11-15A	71	14.5	119.5	50	56	34	46	33
APK11-20A	80	17.5	126.5	60	56	34	46	33
APK11-25A	90	22.5	137.5	71	56	34	46	33

<table>
<tr><th rowspan="3">項目 / 機種型號</th><th rowspan="3">連接口徑</th><th rowspan="3">孔徑 (mm)</th><th rowspan="3">Cv 值</th><th rowspan="3">有效剖面積 (mm²)</th><th colspan="7">最高動作壓力差 (MPa)</th><th rowspan="3">最低動作壓力差 (MPa)</th><th rowspan="3">額定電壓</th><th colspan="4">視在功率 (VA)</th><th colspan="2">消耗功率 (W)</th><th rowspan="3">質量 (kg)</th></tr>
<tr><th colspan="2">空氣</th><th colspan="2">水、煤油</th><th colspan="2">油 (50mm²/s)</th><th>蒸氣</th><th colspan="2">支撐時</th><th colspan="2">啟動時</th><th rowspan="2">AC 50/60Hz</th><th rowspan="2">DC</th></tr>
<tr><th>AC</th><th>DC</th><th>AC</th><th>DC</th><th>AC</th><th>DC</th><th>AC</th><th>50Hz</th><th>60Hz</th><th>50Hz</th><th>60Hz</th></tr>
<tr><td>APK11-8A</td><td>Rc1/4</td><td>12</td><td>2.2</td><td>35</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="2">0.7</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="2">0.7</td><td rowspan="5">0.7</td><td rowspan="2">0.6</td><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">0</td><td rowspan="5">AC100V 50/60Hz
AC110V 60Hz
AC200V 50/60Hz
AC220V 60Hz
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V</td><td rowspan="2">24</td><td rowspan="2">19</td><td rowspan="2">61</td><td rowspan="2">54</td><td rowspan="2">10/8</td><td rowspan="2">14</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>APK11-10A</td><td>Rc3/8</td><td>12</td><td>2.7</td><td>46</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td>APK11-15A</td><td>Rc1/2</td><td>16</td><td>4.5</td><td>88</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">0.5</td><td rowspan="3">32</td><td rowspan="3">26</td><td rowspan="3">123</td><td rowspan="3">106</td><td rowspan="3">13/11</td><td rowspan="3">20</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>APK11-20A</td><td>Rc3/4</td><td>23</td><td>8.6</td><td>162</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>APK11-25A</td><td>Rc1</td><td>28</td><td>12.0</td><td>231</td><td>1.7</td></tr>
</table>

- 上述型號表示基本的連接口徑 (Rc) 為止。其他組合 (蒸氣用等) 請參閱型號標示方法。
- 額定電壓的變動，請於 ±10% 內使用。
- 二極體內置線圈的最高動作壓力差請適用 DC 欄。

MEMO

NOTE



規格

型號	BN-7M43 /BN-7M47							BN-7M47C				
配管口徑代號	8A	10S	10A	15A	20A	25A	40A	10A	15A	20A	25A	40A
配管口徑尺寸 Rc	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
方口數	5 口							5 口				
位置數	2 位置							3 位置				
使用流體	空氣											
使用壓力範圍	0.2~0.7 MPa							0.3~0.7 MPa				
耐壓力	1.05 MPa											
有效斷面積 mm^2	25	30	65	80	180	200	340	60	75	160	190	340
周圍溫度	–10°C~+40°C(不凍結)											
應答時間 ms	50		60		80		95	60		80		95
定格電壓	AC110V, 220V(50/60)Hz ; DC24V											
電力消耗 (*1) 起動時	AC: 20/17VA(100/85VA) ; DC: 6W(16W)											
電力消耗 (*1) 常態時	AC: 12/9VA(18/16VA) ; DC: 6W(16W)											
電壓容許範圍	±10%											
絕緣等級	E 級											
重量 Kgf (*2)	1(1.6)	1(1.6)	1.3(1.6)	1.3(1.9)	2.3(2.9)	2.3(2.9)	6(7)	2.3	2.3	3.9	3.9	10

*1. ( ) 內屬於 40A 者
*2. ( ) 內屬於 BN-7M47 者

訂購代號

BN – 7M 43 – 8 – E – 110

型號

作動型式
43: 2 位置單線圈
47: 2 位置雙線圈
47C: 3 位置雙線圈

配管口徑
8: Rc1/4
10: Rc3/8
15: Rc1/2
20: Rc3/4
25: Rc1
40: Rc1 1/2

電磁防護等級
E: AC 標準
F: DC 標準
G: AC 防水
H: DC 防水
J: AC 防爆
K: DC 防爆

定格電壓
24: DC24V
110: AC110V
220: AC220V

BN-7M 外觀尺寸

四方向電磁閥

BN-7M43-8A.10S



BN-7M47-8A.10S



BN-7M43-10A~40A



BN-7M47-10A~40A



代號 口徑	B1	B2	d	E1	E2	F	H	H1	h	L	P	T
10A.15A	60	62	Rc3/8.Rc1/2	90	45	50	142	30	6.6	190	45	10
20A.25A	80	80	Rc3/4.Rc1	120	60	65	157	35	9	246	60	12
40A	105	105	Rc1 1/2	180	90	85	232	50	11	354	90	18

代號 口徑	B1	B2	d	E1	E2	F	H	H1	h	L	P	T
10A.15A	60	62	Rc3/8.Rc1/2	90	45	50	127	30	6.6	190	45	10
20A.25A	80	80	Rc3/4.Rc1	120	60	65	142	35	9	246	60	12
40A	105	105	Rc1 1/2	180	90	85	183	50	11	354	90	18

BN-7M47C-10A~40A



代號 口徑	B1	B2	d	E1	E2	F	H	H1	h	L	P	T
10A.15A	60	62	Rc3/8.Rc1/2	90	45	50	127	30	6.6	282	45	10
20A.25A	80	80	Rc3/4.Rc1	120	60	65	142	35	9	368	60	12
40A	105	105	Rc1 1/2	180	90	85	183	50	11	526	90	18

BN-760 系列

四方向電磁閥

NISCON
進 口 代 理 商 品



規格

型號	BN-764S					BN-767S			
配管口徑代號	8A	10A	15A	20A	25A	10A	15A	20A	25A
配管口徑尺寸 Rc	1/4	3/8	1/2	3/4	1	3/8	1/2	3/4	1
方口數	4 口								
位置數	2 位置								
使用流體	空氣								
使用壓力範圍	0.15~0.8 MPa			0.2~0.8 MPa		0.15~0.8 MPa		0.2~0.8 MPa	
耐壓力	1.05 MPa								
有效斷面積 mm^2	25	40	45	90	140	40	45	90	140
周圍溫度	−10°C~+40°C(不凍結)								
應答時間 ms	40	50			80	25		30	40
定格電壓	AC110V, 220V(50/60)Hz; DC24V								
電力消耗 起動時	AC: 100/85VA ; DC: 16W								
電力消耗 常態時	AC: 18/16VA ; DC: 16W								
電壓容許範圍	±10%								
絕緣等級	E 級								
重量 Kgf	2.8	3.9		7.3	10.4	6		9.1	12.4

訂購代號

BN − 76 4 − 10 − E − 110

型號: BN−76

作動型式
- **4**: 2 位置單線圈
- **7**: 2 位置雙線圈

配管口徑
- **10**: Rc3/8
- **15**: Rc1/2
- **20**: Rc3/4
- **25**: Rc1

電磁防護等級
- **E**: AC 標準
- **F**: DC 標準
- **G**: AC 防水
- **H**: DC 防水
- **J**: AC 防爆
- **K**: DC 防爆

定格電壓
- **24**: DC24V
- **110**: AC110V
- **220**: AC220V

BN-760 外觀尺寸

四方向電磁閥

NISCON
進 口 代 理 商 品

BN-764S-8A~25A



代號/口徑	B1	B2	d	E	F	H	H1	h	L	P1	P2	T
8A	60	76	Rc1/4	110	60	216	55	9	177	38	35	10
10A	80	92	Rc3/8	130	70	232	66	11	212	50	43	12
15A	80	92	Rc1/2	130	70	232	66	11	212	50	43	12
20A	90	98	Rc3/4	178	76	253	78	11	258	62	54	14
25A	110	104	Rc1	196	76	276	94	11	304	73	64	15

BN-767S-10A~25A



代號/口徑	B1	B2	d	E	F	H	H1	h	L	P1	P2	T
8A	80	92	Rc3/8	130	70	236	66	11	212	50	43	12
15A	80	92	Rc1/2	130	70	236	66	11	212	50	43	12
20A	90	98	Rc3/4	178	76	268	78	11	258	62	54	14
25A	110	104	Rc1	196	76	291	94	11	304	73	64	15

規格

型號		BN-7M31
配管口徑代號		8A
配管口徑尺寸		Rc1/4
方口數		3 口
位置數		2 位置
使用流體		空氣
使用壓力範圍		0~0.7 MPa
耐壓力		1.05 MPa
有效斷面積 mm^2		2.5
周圍溫度		–10°C~+40°C(不凍結)
應答時間		10 ms
定格電壓		AC110V, 220V(50/60)Hz ; DC24V
電力消耗	起動時	AC: 20/17VA ; DC: 6W
	常態時	AC: 12/9VA ; DC: 6W
電壓容許範圍		±10%
絕緣等級		E 級
重量 Kgf		0.4

訂購代號

BN — 7M　31　—　8　—　E　—　110

- **型號**: BN — 7M
- **作動型式**: **31**: 三口型
- **配管口徑**: **8**: Rc1/4
- **電磁防護等級**: **E**: AC 標準; **F**: DC 標準; **G**: AC 防水; **H**: DC 防水
- **定格電壓**: **24**: DC24V; **110**: AC110V; **220**: AC220V

外觀尺寸



BN-700V 系列 (真空用)

三方向電磁閥

NISCON
進 口 代 理 商 品



規格

型號		BN-700V		
配管口徑代號		15A	20A	25A
配管口徑尺寸		Rc1/2	Rc3/4	Rc1
方口數		2 口		
位置數		2 位置		
使用流體		空氣		
使用壓力範圍		0~0.7 MPa		
耐壓力		0.7 MPa		
有效斷面積 mm^2		70	130	180
周圍溫度		–10°C~+40°C (不凍結)		
應答時間		30 ms	40 ms	50 ms
定格電壓		AC110V,220V(50/60)Hz ; DC24V		
電力消耗 (*)	起動時	AC: 540/640VA(780/920VA) ; DC: 29W(37W)		
	常態時	AC: 52/60VA(54/64VA) ; DC: 29W(37W)		
電壓容許範圍		±10%		
絕緣等級		B 級		
重量 Kgf		3.5	5.5	6

*( ) 內屬於 20A, 25A 者。

訂購代號

BN – 700 V – 15 – E – 110

型號

作動型式
V: 真空用

配管口徑
15: JIS B2290 15A
20: JIS B2290 20A
25: JIS B2290 25A

電磁防護等級
E: AC 標準
F: DC 標準
G: AC 防水
H: DC 防水

定格電壓
24: DC24V
110: AC110V
220: AC220V

外觀尺寸



代號 / 口徑	C	D	d	H	H1	H2	h	L	t
15A	60	80	15	198	40	158	10	80	10
20A	60	80	20	254	43	211	10	90	10
25A	70	90	25	264	48	216	10	110	10

BN-7A 系列

二方向電磁閥

NISCON
進 口 代 理 商 品



規格

型號	BN-7A21		
配管口徑代號	15A	20A	25A
配管口徑尺寸	Rc1/2	Rc3/4	Rc1
方口數	2 口		
位置數	2 位置		
使用流體	空氣、清水		
使用壓力範圍	0~0.7 MPa		
耐壓力	1.05 MPa		
有效斷面積 mm^2	60	155	155
周圍溫度	–10°C~+40°C (不凍結)		
應答時間	20 ms	30 ms	30 ms
定格電壓	AC110V, 220V(50/60)Hz ; DC24V		
電力消耗 (*) 起動時	AC: 540/640VA(780/920VA) ; DC: 29W(37W)		
電力消耗 (*) 常態時	AC: 52/60VA(54/64VA) ; DC: 29W(37W)		
電壓容許範圍	±10%		
絕緣等級	B 級		
重量 Kgf	1.5	2.6	2.6

* ( ) 內屬於 20A, 25A 者。

訂購代號

BN — 7A 21 — 15 — E — 110

型號: BN — 7A

作動型式
- **21**: 直動型式

配管口徑
- **15**: Rc1/2
- **20**: Rc3/4
- **25**: Rc1

電磁防護等級
- **E**: AC 標準
- **F**: DC 標準
- **G**: AC 防水
- **H**: DC 防水

定格電壓
- **24**: DC24V
- **110**: AC110V
- **220**: AC220V

外觀尺寸



代號 口徑	B	d	H	H1	H2	L	L1
15A	70	Rc1/2	168	32	136	70	44
20A	80	Rc3/4	198	44	154	100	45
25A	80	Rc1	198	44	154	100	45

BN-2510 系列

空氣調理設備（三點組合）





規格

型號	BN-2510
配管口徑代號	8A
配管口徑尺寸	Rc1/4
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~1 MPa
耐壓力	1.5 MPa
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)
油杯貯油容量	30cc
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32
附屬配件	壓力錶、固定座
重量 Kgf	1.4

訂購代號

BN — 2510 — 8

型號

配管口徑

8: Rc1/4

外觀尺寸



流量特性



BN-2501(20A)





BN-2501(25A)





規格

型號	BN-2501	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	Rc3/4	Rc1
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	1 MPa 以下	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
重量	4.2 Kgf	
儲油量	400	
壓力計	標準裝備	

流量特性





外觀尺寸

BN-2501-20A



BN-2501-25A



BN-2701 系列

空氣調理組合（過濾器）

NISCON
進 口 代 理 商 品





規格

型號	BN-2701	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	Rc3/4	Rc1
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
濾過度	40μ (50μ 可訂製)	
流量 Nm^3/min	5.7	6.3
重量	1.2 Kgf	

外觀尺寸

Y-7035(8A~15A)



Y-9917(20A~25A)



代號 / 口徑	d	H	H1	H2	L
20A	Rc3/4	233	210	23	100
25A	Rc1	233	210	23	100



規格

型號	BN-3R01	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	Rc3/4	Rc1
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0~0.85 MPa	
有效斷面積	140mm^2	160mm^2
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
重量 Kgf	1.2	

流量特性圖





外觀尺寸



代號 / 口徑	D	d	H	H1	H2	L	S
20A	86	Rc3/4	161	39	122	80	36
25A	100	Rc1	186	48	138	90	46

BN-2301 系列

空氣調理組合（潤滑器）





規格

型號	BN-3R01	
配管口徑代號	20A	25A
配管口徑尺寸	Rc3/4	Rc1
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	–5~+60°C (不凍結)	
使用油	輪機油 ISO-VG32	
儲油量	400	
流量 Nm^3/min	7.5	
最少流量 Nm^3/min	0.4	
重量 Kgf	1.3	

外觀尺寸





代號 口徑	D	d	H	H1	H2	L
20A	105	Rc3/4	235	195	40	100
25A	105	Rc1	235	195	40	100

自動排水器

空氣調理設備



規格

型號		NH-501
配管口徑代號		20A
入口配管徑 (內牙)		Rc3/4
出口配管徑 (外牙)		Rc1/4
使用流體		空氣、水
使用壓力範圍	手動排放	0~1 MPa
	自動排放	0.15~1 MPa
耐壓力		1.5 MPa
周圍溫度		–5°C~+60°C (不凍結)

訂購代號



外觀尺寸



速度控制閥 BN-2800 系列

訂購代號

BN — 2800 — 8

- 型號
- 配管口徑

6: Rc1/8　**20**: Rc3/4
8: Rc1/4　**25**: Rc1
10: Rc3/8　**40**: Rc1 1/2
15: Rc1/2

規格

型號		BN-2800						
配管口徑代號		6A	8A	10A	15A	20A	25A	40A
配管口徑尺寸 Rc		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
使用流體		空氣、清水						
使用壓力範圍		0~1 MPa						
耐壓力		1.5 MPa						
(*) 有效斷面積 mm^2		2.2(6.5)	14(16)	20(22)	24(26)	75(70)	130(115)	300(480)
周圍溫度		–5°C~+60°C (不凍結)						
重量 Kgf		0.8	0.2	0.3	0.4	0.8	1.2	1.8
外觀尺寸	A	40	46	55	65	90	110	134
	B	20	22	28	30	40	48	94
	C	60	66	73	78	147	172	176

*( ) 內屬於自由流。

外觀尺寸



消音器 BN-2600 系列

訂購代號

BN — 2600 — 8

- 型號
- 配管口徑

6: Rc1/8　**20**: Rc3/4
8: Rc1/4　**25**: Rc1
10: Rc3/8　**40**: Rc1 1/2
15: Rc1/2

規格

型號		BN-2600						
配管口徑代號		6A	8A	10A	15A	20A	25A	40A
配管口徑	牙型	陽螺紋				陰螺紋		
	尺寸	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/2
使用流體		空氣						
使用壓力範圍		1 MPa						
有效斷面積 mm^2		15	40	60	80	200	300	580
周圍溫度		–5°C~+60°C (不凍結)						
重量 Kgf		0.01	0.02	0.04		0.2		0.4
外觀尺寸	S		19	30		41		60
	L	43	46	63	65	92		121
	D	16	21	33		44		64

外觀尺寸



逆止閥 BN-9L21 系列

規格

型號		BN-2800				
配管口徑代號		8A	10A	15A	20A	25A
配管口徑尺寸		Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1
使用流體		空氣、清水				
使用壓力範圍		0~1 MPa				
耐壓力		1.5 MPa				
有效斷面積 mm^2		30	60	80	160	200
周圍溫度		–5°C~+60°C (不凍結)				
重量 Kgf		0.1	0.2		0.7	
外觀尺寸	øD	24	32		46	
	L	50	80		110	
	S	19	27		41	

訂購代號

BN — 9L21 — 8

型號

配管口徑

8: Rc1/4
10: Rc3/8
15: Rc1/2
20: Rc3/4
25: Rc1

外觀尺寸



壓力開關 系列



BN-1213
BN-1218



BN-1252
BN-1254



訂購代號

BN — 1213 — 8

型號	配管口徑
1213	**8**: Rc1/4
1218	**10**: Rc3/8
1252	**15**: Rc1/2
1254	**20**: Rc3/4
	25: Rc1

規格

型號		BN-1213	BN-1218	BN-1252	BN-1254
配管口徑	牙型	平行陰螺紋		錐型陽螺紋	
	尺寸	G3/8		R3/8	
使用流體		空氣		空氣、油	
使用壓力範圍		0~0.8		0~2	2~4
耐壓力		1		3	6
設定壓力範圍		0.03~0.3	0.1~0.8	0.5~2	2~4
周圍溫度		–5°C~+60°C (不凍結)			
接點容量 1a1b 接點		AC125(250):5A, DC24V:15A , DC125V:0.5A			
重量 Kgf		0.5			
外觀尺寸	L	62		62	
	B	48		48	
	H	96		113	

外觀尺寸



BN-1213.1218　BN-1252.1254

流量開關 系列







BN-1321.1321L



BN-1311

訂購代號

BN — 1321 — 10

型號	配管口徑
1311	**8**: Rc1/4
1321	**10**: Rc3/8
1321L	**15**: Rc1/2
	20: Rc3/4
	25: Rc1

規格

型號		BN-1321		BN-1321L		BN-1311		
配管口徑代號		10A	15A	10A	15A	20A	25A	40A
配管口徑尺寸 Rc		3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
使用流體		水						
使用壓力範圍 MPa		0.03~0.5				0.05~0.5		
耐壓力 MPa		1						
周圍溫度		–5°C~+60°C (不凍結)						
使用流體範圍 L/min(ANR)		5~20		0.8~5		10~50	20~100	
接點容量 1a1b 接點		AC125(250V):5A DC24V:5A, DC125V:0.5A				AC125(250V):15A DC24V:15A, DC125V:0.5A		
重量 Kgf		0.9				1.4	1.6	2
外觀尺寸	A	75				100		110
	B	80				94		
	C	91				114	121	137

80 系列 冷凍式乾燥機

空氣調理設備

特點

- 獨家的冷卻系統，除濕性能高。
- 獨家採用二重管方式，冷凍效果佳。(Tube-in Tube) 方式
- 空冷式，不用冷卻水。
- 適用精密機器、計測器、塗裝、氣動工具、齒科醫療器等。

規格

	訂購編號 / 規格	NH-8007N	NH-8012N	NH-8018N	NH-8028N	NH-8040N	NH-8060N
定格條件	處理空氣量 m^3/min(ANR)	0.33	0.57	0.85	1.32	1.89	2.83
定格條件	入口空氣壓力 MPa	0.7					
定格條件	入口空氣溫度 °C	38					
定格條件	周圍溫度 °C	32					
定格條件	冷卻水溫 °C						
定格條件	出口空氣露點 °C	大氣壓下 –17°C；壓力下 10°C					
使用範圍	入口空氣壓力 MPa	0.4~1.0					
使用範圍	入口空氣溫度 °C	5~60					
使用範圍	周圍溫度 °C	1.7~43					
使用範圍	出口空氣露點 °C	壓力下 4					
電器規格	定格電源	單相 AC110V 50/60Hz		單相 AC220V 50/60Hz		三相 AC220V 50/60Hz	
電器規格	消費電力 W	170	240	270	420	635	800
電器規格	定格電流	2.5	3.0	1.8	2.5	1.8	2.7
構造	冷卻器	雙重冷媒管					
構造	冷卻方式	空氣冷卻					
構造	冷媒控制方式	Copillary Tube					
構造	冷卻溫度控制方式	Hot gas pass valve style					
構造	冷媒	R-134a				R-22	
	空氣出口配管口徑	Rc3/8	Rc1/2		Rc3/4		Rc1
自動排水器	型號	NH-503J2					
自動排水器	口徑尺寸	Rc1/4		G1/4			
	重量 kgf	15	17	30	32	55	60

	訂購編號 / 規格	NH-8085N	NH-80120N	NH-80155N	NH-80210N	NH-80300N	NH-80400N
定格條件	處理空氣量 m^3/min(ANR)	4.01	5.66	7.31	9.90	13.1	17.5
定格條件	入口空氣壓力 MPa	0.7					
定格條件	入口空氣溫度 °C	35					
定格條件	周圍溫度 °C	32					
定格條件	冷卻水溫 °C					32	
定格條件	出口空氣露點 °C	大氣壓下 –17°C；壓力下 10°C					
使用範圍	入口空氣壓力 MPa	0.4~1.0				0.14~1.37	
使用範圍	入口空氣溫度 °C	5~60				5~50	
使用範圍	周圍溫度 °C	1.7~43					
使用範圍	出口空氣露點 °C	壓力下 4					
電器規格	定格電源	三相 AC220V 50/60Hz					
電器規格	消費電力 W	980	1340	1400	2250	2470	3170
電器規格	定格電流	3.2	4.0	4.0	5.5	7.5	10.2
構造	冷卻器	雙重冷媒管					
構造	冷卻方式	空氣冷卻				空氣／水冷卻	
構造	冷媒控制方式	Copillary Tube				溫度式膨脹閥	
構造	冷卻溫度控制方式	Hot gas pass valve style					
構造	冷媒	R-22					
	空氣出口配管口徑	Rc1	Rc1/2		Rc3/4		Rc1
自動排水器	型號	NH-503J2		NH-5L3		NH-532	
自動排水器	口徑尺寸	G1/4				Rc1/4	
	重量 kgf	70	76	135	180	240	257

冷空氣發生器 (JET COOLER)

空氣調理設備



只需壓縮空氣

不需電力

壽命長

使用便利

訂購代號

BN — VT150N — J — M

型號	噴嘴形狀	磁性座
VT150N VT300N VT600N	無 : 內牙 J: 軟管轉接頭 H: 斷熱軟管	

* 可變形軟管是噴嘴、軟管、接頭、斷熱材的組合。
* 專用磁台是本體連接用螺紋接口與附塞頭 (1 個) 空氣供給口。

特點

- 只需供給壓縮空氣，就可噴出比供給空氣溫度低 40°C (最大) 的冷空氣。
- 屬於利用渦動理論，且構造上沒有運動機件的冷空氣發生器，因此可維持長久的使用壽命。
- 不需要使用冷媒和電氣，僅藉壓縮空氣在缸管內高速迴轉後產生冷風及熱風。利用冷風可以方便在各產業中進行冷卻作業，如點焊、接著時的急速冷卻 ... 等。

冷風溫度的調整方法

- 請利用位在本體底端 (熱風端) 的調節螺絲進行調整。
- 當調鬆調節螺絲時，則冷空氣溫度下降且冷空氣產生量減少。反之，當調緊時，則冷空氣溫度上昇且冷空氣產生量增加。

用途

- 焊接的急速冷卻
- 控制箱的冷卻
- 針車的冷卻
- 電線切斷時的硬度強化
- 塑膠加工時的冷卻
- 特定點溶接後的冷卻
- 監視相機盒的防塵
- 樹脂成型品的冷卻等 ..



規格

本體					斷熱軟管			磁性座		
型號	空氣消耗量 ℓ/min (ANR)	使用壓力 (MPa)	耐壓力 (MPa)	重量 (kg)	接續口徑	冷風噴嘴口徑	長度 (mm)	空氣入口徑	尺寸 (mm) 長 × 寬 × 高	重量 (kg)
BN-VT150N	160	0.2~0.5	1	0.25	R1/8	ø6	約 200	Rc1/4	30×39×63	0.3
BN-VT300N	375	0.2~0.5	1	0.45	R1/4	ø6	約 200	Rc1/4	30×39×63	0.3
BN-VT600N	600	0.2~0.5	1	0.85	R3/8	ø9	約 300	Rc3/8	55×60×97	1.4

※ 空氣消耗量即是供給空氣壓力 0.4 MPa 時的值。
※ 可變形軟管的長度即是從本體栓入部到噴嘴先端的長度。

流量特性圖

BN-VT150N



BN-VT300N



BN-VT600N



外觀尺寸



代號 / 型號	A	B	C	d	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O
BN-VT150N	26	31	5	Rc1/8	Rc1/8	12	26	35	171	25	228	4.5	25	22
BN-VT300N	31	38	5	Rc1/4	Rc1/4	18	33	40	246	30	315	5.5	30	28
BN-VT600N	45	49	6	Rc3/8	Rc3/8	25	40	50	249	38	343	5.5	38	38



代號 / 型號	A	L	P (適用軟管內徑)	Q	R
BN-VT150N-J	26	262	8	10	34
BN-VT300N-J	31	353	10	12	38
BN-VT600N-J	45	384	12	14	41

注意事項

- 空氣配管，請務必使用空氣過濾器、減壓閥。
- 於低溫使用時，為防止凍結，請使用空氣乾燥機。
- 使用前，請務必閱讀使用說明書並正確使用。

10W



AC0102/AC0105



AC0110

規格

型號	AC0102	AC0105	AC0110
額定壓力	0.02MPa (0.2kgf/cm^2) (0.2bar) (2.84psig)	0.05MPa (0.5kgf/cm^2) (0.5bar) (7.1psig)	0.1MPa (1.0kgf/cm^2) (1.0bar) (14.2psig)
額定流量	5ℓ/min(0.177cfm)	2.5ℓ/min(0.088cfm)	0.8ℓ/min(0.028cfm)
消費電力	15W	15W	15W
毛重 kg(Lbs.)	0.7(1.54)	0.7(1.54)	0.7(1.54)
尺寸 mm	75(W)×94(L)×90(H)	75(W)×94(L)×90(H)	75(W)×94(L)×80(H)

20W



AC0201A



AC0207

規格

型號	AC0201A	AC0207
額定壓力	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)	0.07MPa (0.7kgf/cm^2) (0.7bar) (9.96psig)
額定流量	20ℓ/min(0.71cfm)	3.5ℓ/min(0.124cfm)
消費電力	23W	25W
毛重 kg(Lbs.)	1.5(3.3)	1.7(3.7)
尺寸 mm	101(W)×140(L)×104(H)	101(W)×136(L)×104(H)

30W/40W



AC0301A/AC0401A

AC0410

規格

型號	AC0301A	AC0401A	AC0410
額定壓力	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)	0.1MPa (1.0kgf/cm^2) (1.0bar) (14.2psig)
額定流量	28ℓ/min(0.99cfm)	35ℓ/min(1.24cfm)	5ℓ/min(0.117cfm)
消費電力	29W	38W	43W
毛重 kg(Lbs.)	1.9(4.2)	1.9(4.2)	2.1(4.6)
尺寸 mm	104(W)×153(L)×118(H)	104(W)×153(L)×118(H)	118(W)×151(L)×132(H)

60W

AC0602



AC0610

規格

型號	AC0602	AC0610
額定壓力	0.015MPa (0.15kgf/cm^2) (0.15bar) (2.13psig)	0.1MPa (1.0kgf/cm^2) (1.0bar) (14.2psig)
額定流量	40ℓ/min(1.41cfm)	8ℓ/min(0.124cfm)
消費電力	58W	60W
毛重 kg(Lbs.)	3(6.6)	3.2(7.1)
尺寸 mm	118(W)×175(L)×142(H)	118(W)×188(L)×142(H)

90W/100W



AC0902/AC0901



AC0910/AC0920

規格

型號	AC0902	AC0901	AC0910	AC0920
額定壓力	0.02MPa (0.2kgf/cm^2) (0.2bar) (2.84psig)	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)	0.1MPa (1.0kgf/cm^2) (1.0bar) (14.2psig)	0.2MPa (2.0kgf/cm^2) (2.0bar) (28.4psig)
額定流量	55ℓ/min(1.94cfm)	80ℓ/min(2.83cfm)	16ℓ/min(0.56cfm)	8ℓ/min(0.283cfm)
消費電力	85W	99W	90W	100W
毛重 kg(Lbs.)	4.9(10.8)			
尺寸 mm	150(W)×226(L)×154(H)		150(W)×208(L)×154(H)	

VP* 系列

活塞式真空幫浦

MEDO

進 口 代 理 商 品

10W



VP0125/VP0140

40W



VP0435A



VP0450

規格

型號	VP0125	VP0140
達到真空度	-33.3kPa (-250mmHg) (-333mbar) (-9.84in.Hg)	-53.3kPa (-400mmHg) (-533mbar) (-15.7in.Hg)
開放時流量	7ℓ/min(0.247cfm)	3ℓ/min(0.106cfm)
消費電力	15W	
毛重 kg(Lbs.)	0.7(1.54)	
尺寸 mm	75(W)×101(L)×90(H)	

規格

型號	VP0435A	VP0450
額定壓力	-46.7kPa (-350mmHg) (-467mbar) (-13.78in.Hg)	-66.7kPa (-500mmHg) (-667mbar) (-19.68in.Hg)
額定流量	25ℓ/min(0.88cfm)	18ℓ/min(0.635cfm)
消費電力	39W	35W
毛重 kg(Lbs.)	2.3(5.1)	2.2(4.84)
尺寸 mm	101(W)×140(L)×104(H)	104(W)×148(L)×131(H)

60W

VP0625

70W

VP0660

規格

型號	VP0625	VP0660
達到真空度	-33.3kPa (-250mmHg) (-333mbar) (-9.84in.Hg)	-80kPa (-600mmHg) (-800mbar) (-23.6in.Hg)
開放時流量	40ℓ/min(1.41cfm)	25ℓ/min(0.88cfm)
消費電力	60W	70W
毛重 kg(Lbs.)	3(6.6)	5(11)
尺寸 mm	118(W)×175(L)×138(H)	150(W)×206(L)×154(H)

90W



VP0940

120W



VP0660×2

規格

型號	VP0940	VP0660×2	
		Series conneetion	Parallel conneetion
達到真空度	-53.3kPa (-400mmHg) (-533mbar) (-15.7in.Hg)	-93.3kPa (-700mmHg) (-933mbar) (-27.5in.Hg)	-80kPa (-600mmHg) (-800mbar) (-23.6in.Hg)
開放時流量	60ℓ/min(2.12cfm)	25ℓ/min(0.88cfm)	50ℓ/min(1.76cfm)
消費電力	95W	125W	
毛重 kg(Lbs.)	4.55(10)	10(22)	
尺寸 mm	150(W)×193(L)×154(H)	150(W)×396(L)×154(H)	

LA* 系列

活塞式鼓風機

30W / 50W

LA-28B/LA-45B

60W / 80W

LA-60B/LA-80B

100W / 130W

LA-100/LA-120

規格

型號	LA-28B	LA-45B	LA-60B	LA-80B	LA-100	LA-120
額定壓力	0.011MPa (0.11kgf/cm^2) (0.11bar) (1.56psig)		0.015MPa (0.15kgf/cm^2) (0.15bar) (2.13psig)		0.018MPa (0.18kgf/cm^2) (0.18bar) (2.56psig)	
額定流量	28ℓ/min(0.99cfm)	45ℓ/min(1.59cfm)	60ℓ/min(1.59cfm)	80ℓ/min(2.83cfm)	100ℓ/min(3.53cfm)	120ℓ/min(4.24cfm)
消費電力	29W	47W	64W	86W	100W	130W
毛重 kg(Lbs.)	2.8(6.2)	3.0(6.6)	5.0(11)	5.3(11.7)	9.4(20.7)	9.4(20.7)
尺寸 mm	182(W)×207(L)×205(H)		214(W)×305(L)×188(H)		210(W)×408(L)×232(H)	

VC* 系列

膈膜式幫浦

5W



VC0100

10W



VC0101

20W / 30W



VC0201B/VC0301B

規格

型號	VC0100	VC0101	VC0201B	VC0301B
額定壓力	0.004MPa (0.04kgf/cm^2) (0.04bar) (0.57psig)	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)	0.01MPa (0.1kgf/cm^2) (0.1bar) (1.42psig)
額定流量	6ℓ/min(0.21cfm)	25ℓ/min(0.35cfm)	20ℓ/min(0.71cfm)	25ℓ/min(0.88cfm)
消費電力	6W	11W	21W	25W
毛重 kg(Lbs.)	0.48(1.06)	0.82(1.8)	1.8(4)	1.8(4)
尺寸 mm	82(W)×94(L)×68(H)	114(W)×128(L)×66(H)	139(W)×136(L)×91(H)	139(W)×136(L)×91(H)

DP* 系列

DC 空氣幫浦

進 口 代 理 商 品

DP0102



DP0105



DP0125



DP0140

規格

型號	DP0102	DP0105	DP0125	DP0140
達到真空度	-26.7kPa (-200mmHg) (-267mbar) (-7.87in.Hg)	-66.6kPa (-500mmHg) (-666mbar) (-19.68in.Hg)	-33.3kPa (-250mmHg) (-333mbar) (-9.84in.Hg)	-53.3kPa (-400mmHg) (-533mbar) (-15.7in.Hg)
開放時流量	5ℓ/min(0.177cfm)	2.8ℓ/min(0.1cfm)	2.5ℓ/min(0.088cfm)	4ℓmin(0.141cfm)
額定電壓	12V	24V	12V	12V
最高壓力	0.045MPa (0.45kgf/cm^2) (0.45bar) (6.4psig)	0.045MPa (2.5kgf/cm^2) (2.5bar) (36psig)	0.03MPa (0.3kgf/cm^2) (0.3bar) (4.27psig)	0.05MPa (0.5kgf/cm^2) (0.5bar) (7.1psig)
毛重 kg(Lbs.)	0.25(0.55)	0.36(0.80)	0.08(0.18)	0.19(0.42)
尺寸 mm (*)	41(W)×68(L)×77(H)	63(W)×94(L)×43(H)	42(W)×77(L)×36(H)	90(W)×84(L)×43(H)

* 尺寸不包含避震腳